



CDX1-1425/8

Best.-Nr.: 1001069

PRODUKTFINOS

PA-Horntreiber, 25 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 35-mm-Schwingspule (1,4") und Ferritmagnet
- Aluminiummembran mit Elastomersicke
- Kupferinduktivitätshülse für verbesserte HF-Leistung
- Empfohlene Trennfrequenz 2500 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch-Schrauben-Montage

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1425/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	2000-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W

CDX1-1425/8

Kennschalldruck	108 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 35 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (2x M6)
Abmessungen	Ø 90 mm x 58 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	Ø 90 mm
Tiefe	58 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,42 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,08 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,42 kg

CDX1-1425/8

EAN-Code	739894534451
Nettogewicht	0,42 kg