



CDX14-3030/8

Best.-Nr.: 1001080

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 100 W, 8 Ω

- Hochwertiger 35-mm-Kompressionstreiber (1,4") mit 75-mm-Schwingspule (3") und Ferritmagnet
- Einteilige Titan-Membran und -Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1000 Hz (12 dB/Okt.)
- 4-Loch-Schrauben-Montage

TECHNISCHE DATEN

CDX14-3030/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	500-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	1000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	106,5 dB/W/m

CDX14-3030/8

Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 35 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 102 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 180 mm x 68 mm
Außendurchmesser	Ø 180 mm
Breite	Ø 180 mm
Höhe	Ø 180 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	5,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1,4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,095 x 0,19 m
Bruttogewicht	5,7 kg
Nettogewicht	5,5 kg

CDX14-3030/8

EAN-Code	739894589642
Nettogewicht	5,5 kg