



CDX1-1720/8

Best.-Nr.: 1001071

PRODUKTFINOS

PA-Horntreiber, 50 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Phase-Plug mit maximaler Modalunterdrückung
- Tiefgezogene Titanium-Membran mit Polyimid-Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1500 Hz (12 dB/Okt.)
- 4-Loch-Schrauben-Montage

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1720/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	800-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	1500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W

CDX1-1720/8

Kennschalldruck	107 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 88,5 mm x 55 mm
Außendurchmesser	Ø 88,5 mm
Breite	Ø 88,5 mm
Höhe	Ø 88,5 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,62 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,075 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,72 kg
Nettogewicht	0,62 kg

CDX1-1720/8

EAN-Code	739894571357
Nettogewicht	0,62 kg