



TF0615MR/8

Best.-Nr.: 1001090

PRODUKTIINFOS

PA-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω

Die Lautsprecher der TF-Serie überzeugen sowohl durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis als auch durch sehr gute Klangeigenschaften und eignen sich somit ideal für den Einsatz in effizienten PA-Lautsprechersystemen mit kraftvollem Klang.

- Kompakter 15,2-cm-PA-Mitteltöner (6") mit sehr großem Abstrahlbereich
- Hochwertige kevlarfaserverstärkte Membran
- Sehr linearer Frequenzgang und große Bandbreite

TECHNISCHE DATEN

TF0615MR/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	500-5000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	553 Hz

TF0615MR/8

Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Gleichstromwiderst. (R_e)	5,53 Ω
Schwingspulenind. (L_e)	0,29 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Magnetgewicht	0,48 kg
Einbauöffnung	Ø 147 mm
Einbautiefe	74 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 168,5 mm
Abmessungen	Ø 178 mm x 74 mm
Außendurchmesser	Ø 178 mm
Breite	Ø 178 mm
Höhe	Ø 178 mm
Tiefe	74 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,1 x 0,195 m
Bruttogewicht	1,6 kg
Nettogewicht	1,4 kg

TF0615MR/8

EAN-Code	739894530842
Nettogewicht	1,4 kg