

EcoTank ET-16655



Mit diesem funktionsreichen EcoTank-Drucker drucken Sie Dokumente bis zum Format DIN A3+ ganz einfach und zu geringen Kosten pro Seite.

Dieser leistungsstarke A3+-Multifunktions-EcoTank mit Fax ist perfekt für Unternehmen geeignet und verfügt über nachfüllbare Tintentanks, die einen besonders kostengünstigen Druck im Büro ermöglichen. Zu den Funktionen gehören ein vorderes 500-Blatt-Fach, ein hinterer 50-Blatt-Einzug und ein automatischer Dokumenteneinzug für 50 Blatt. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer Touchscreen mit Tasten erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag.

Effizienz neu definiert

Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden*. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

DIN-A3-EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Der ET-16655 ist für Büroaufgaben mit DIN-A3+-Druck, DIN-A3-Scan, DIN-A3-Kopie und Fax konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 10,9 cm großen LCD-Touchscreen mit zusätzlichen Tasten auswählen und ausführen.

Weiter sparen

Jedes Mal, wenn Sie drucken, spart dieser EcoTank-Drucker bares Geld, denn die Kosten pro Seite sind unglaublich niedrig. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Schluss mit Unterbrechungen

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken, und in den beiden vorderen DIN-A3-Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt. Sparen Sie Zeit dank des großzügigen hinteren 50-Blatt-Einzugs und A3-ADF.

Standortunabhängig drucken

Mit der Epson Smart Panel-App* senden Sie Dokumente einfach per WLAN und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Verfügt auch über Ethernet.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Das Befüllen der großen vorderen Tintentanks ist mit den wiederverschließbaren, intuitiven und tropffreien Tintenflaschen einfach. Der Heat-Free-PrecisionCore-Druckkopf ist für seine Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt und überdauert die Lebensdauer des Druckers.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min.* in Schwarzweiß und Farbe
- **DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen, automatischem Dokumenteneinzug und Fax**
Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit großen Papierfächern zum Drucken mit geringem Eingriff
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**
USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe*.**
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit***
100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/MinSchwarzweiß, 25 Seiten/MinFarbe
ISO/IEC 24734	
Maximale	32 Seiten/MinSchwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/MinFarbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	21 DIN A4-Seiten/Min.Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min.Farbe
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß5,5 Sekunden, Farbe5,5 Sekunden
Empfohlenes Druckvolumen	3.300 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Beidseitiges Scannen	Ja
Einseitige	26 Bilder/Min. mit ADF-Scan 5 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Doppelseitige	11,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Einseitige	9 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Doppelseitige	6 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	200 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, In Ordner faxen, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag)
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Kapazität des	125 Blatt
Ausgabepapierfachs	
Paper Tray Capacity	550 BlattStandard
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m²
	Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Randlosdruck

EcoTank ET-16655

LIEFERUMFANG

- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	19 W(Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W(Energiesparmodus), 9,5 W(Betriebsbereit), 0,2 W(ausgeschaltet), TEC0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	515 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	21 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-Host
Schallleistung	Betrieb:6,8 B (A)
Schalldruck	Betrieb:52 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	Schwarz
WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm
Features	Touchscreen
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH71411
Barcode	8715946734545
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

EcoTank ET-16655

KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

● 113

● 113

● 113

● 113

● 113

● 104



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN

		●	● ● ●
Im Lieferumfang	4.500 Seiten*	2.800 Seiten*	
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*	

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>