

Delock Kabelverbinder Y-Adapter RJ45 Buchse zu 2 x RJ45 Buchse Cat.6 IP68 staub- und wasserdicht Outdoor

Beschreibung

Dieser Kabelverbinder von Delock verbindet und verlängert RJ45 Netzkabel miteinander und ist ideal für den Außenbereich z. B. im Garten geeignet.

IP68 staub- und wasserdicht

Die Verbindungsmuffe bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Netzkabeln.

Hinweis

Die Buchsen dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden, es darf immer nur ein Netzwerkgerät zur selben Zeit verwendet werden.



Artikel-Nr. 88143

EAN: 4043619881437

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse
 - 2 x RJ45 Buchse
- Cat.6 Spezifikation
- 1:1 verbunden
- Y-Verbinder (1 Eingang + 2 Ausgänge)
- Geschirmt (STP)
- Silikon-Dichtring orange
- Schutzart: IP68
- Für Kabeldurchmesser: 7,5 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 135 x 58 x 28 mm

Packungsinhalt

- Kabelverbinder

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6
----------------	--------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	2 x RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Schirmung:	STP
Länge:	135 mm
Breite:	58 mm
Höhe:	28 mm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	7,5 mm