



Audio-Videoleitung

Model: **AK-AV-03**



Produktcode	AK-AV-03
Produkttyp	Audio-Videoleitung
Serie	VGA
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Richtwirkung	Duplex
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle VGA
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DVI-I 24+5 Dual Link
Plattierte Steckdose	Ja - vergolden
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	150 x 140 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	260 x 180 x 43 mm
Nettogewicht	150.3 g
Bruttogewicht	161.7 g
EAN-Code	5901720131171
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AV-03 ist ein hochwertiges DVI / VGA-Kabel mit einer Länge von 1,8 m und einem Ferritfilter. Verbindet ein Quellgerät mit einem DVI-I 24 + 5-poligen Anschluss mit einem Empfangsgerät mit einem 15-poligen VGA-Anschluss. Das Kabel überträgt analoge Signale in Full HD-Qualität.