

Arenti O3

4 MP WLAN IP65 wettergeschützte Bullet Überwachungskamera mit Vollfarb-Nachtsicht und Wi-Fi 6 Unterstützung

EAN: 6974935721221

Die Arenti O3 4 MP Überwachungskamera vereint fortschrittliche Technologie und intuitive Bedienung, um eine umfassende Sicherheitslösung für Ihr Zuhause oder Geschäft zu bieten.

Mit ihrer 2K 4 MP Auflösung liefert die Arenti O3 Kamera scharfe und detaillierte Bilder. Dank dieser hervorragenden Bildqualität können Sie Sicherheitsereignisse mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit aufzeichnen. Die Kamera ist ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen, Ladeneingängen oder anderen Sicherheitsbereichen geeignet und erkennt zuverlässig Personen, Haustiere, Fahrzeuge und Gepäck, was die Sicherheit in jeder Umgebung deutlich erhöht.



Dank der innovativen Vollfarb-Nachtsicht liefert die Kamera auch bei Dunkelheit farbige Aufnahmen. Dies verbessert die Sichtbarkeit und trägt wesentlich zur Sicherheit bei, insbesondere in schwach beleuchteten Bereichen.

Die integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht eine direkte Kommunikation in Echtzeit mit Personen in der Nähe der Kamera. Diese Funktion bietet Ihnen eine nahtlose Möglichkeit, Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten, auch wenn Sie Besucher begrüßen, Lieferungen effizient koordinieren oder unerwünschte Personen ansprechen möchten.

Die Arenti O3 ermöglicht die kontinuierliche, 24/7-Aufzeichnung, sodass Sie jederzeit auf das aufgezeichnete Material zugreifen können.

Mit der Zonen-Einbruchserkennung können Sie Überwachungsbereiche individuell definieren, beispielsweise Einfahrten, Haustüren oder Gartenbereiche. Diese Funktion reduziert Fehlalarme und ermöglicht, dass nur relevante Warnmeldungen angezeigt werden.

Die Kamera ist mit akustischen und optischen Alarmen ausgestattet, die automatisch ausgelöst werden kann, wenn eine Bewegung erkannt wird. Diese Funktionen verstärken die Sicherheitsmaßnahmen, indem sie unerwünschte Besucher ansprechen und gleichzeitig auf ungewöhnliche Aktivitäten aufmerksam machen.

Die Arenti O3 bietet flexible Speicherlösungen mit SD-Kartenunterstützung bis zu 256 GB und kostenpflichtigen Cloud-Speicheroptionen. Egal, ob Sie Ihre Aufnahmen lokal speichern oder bequem online darauf zugreifen möchten, die Kamera verfügt über ausreichend Kapazität für alle Anforderungen.

Die Unterstützung von WebRTC ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene Netzwerkvideorekorder (NVR) und erhöht die Flexibilität bei der Überwachung.

Die Kamera verwendet modernste Verschlüsselungstechnologien, um Ihre Daten umfassend zu sichern. Diese Technologien gewährleisten, dass alle übertragenen und gespeicherten Informationen mit höchster Sicherheit behandelt werden. Ob bei der Speicherung in der Cloud oder auf lokalen Speichermedien, Ihre Daten bleiben vollständig geschützt.

Dank der IP65-Wetterfestigkeit ist die Arenti O3 für den Einsatz bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet und bietet somit zuverlässigen Schutz im Außenbereich.

Hauptmerkmale

- 2K 4 MP Auflösung für präzise und detaillierte Aufnahmen
- Erkennung von Personen, Haustieren, Fahrzeugen und Gepäck für mehr Sicherheit
- Vollfarbige Nachtsicht mit klaren, detaillierten Aufnahmen in der Dunkelheit
- Integriertes Zwei-Wege-Audio-System für Echtzeitkommunikation
- Kontinuierliche Überwachung im 24/7-Betrieb
- Zonenüberwachung für die gezielte Überwachung bestimmter Bereiche
- Akustische und visuelle Alarme zur effektiven Abwehr jeglicher Bewegung
- Flexible Speichermöglichkeiten mit Micro-SD-Karten, Cloud und NVR-Unterstützung
- IP65-Wetterschutz für zuverlässigen Einsatz im Außenbereich

Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS
	Max. Auflösung	2560(H) x 1440(V)
	Verschlusszeit	1/20~1/10.000 s
	Min. Beleuchtung	Farbe 0,1 Lux@F2.0 Schwarz/Weiß 0,01 Lux@F2.0
	IR-Reichweite	Bis zu 10 m
	Tag/Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W
	WDR	DWDR
	Objektiv	3,6 mm, F1,6,
	Sichtfeld (H/V/D)	85° / 45° / 95°
Video & Audio	Kompression	H.265
	Bitrate	32 Kbps ~ 2 Mbps
	Bildrate	1 ~ 20 fps
	Dual-Stream	Ja
	Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher
Netzwerk	WLAN-Sicherheit	64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	Kommunikationsprotokoll	Arenti Private Cloud Protokoll, RTSP
	Schnittstellenprotokoll	Proprietär
	Drahtlos	2,4GHz WLAN (IEEE802.11b/g/n/ax)
	Unterstützte Betriebssysteme	iOS 9 oder höher, Android 5 oder höher
	Sicherheit	AES128
Allgemein	Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
	Wetterfestigkeit	IP65
	Stromversorgung	DC 5 V/1 A
	Stromverbrauch	Bis zu 2,5 W
	Alarmauslöser	Bewegungserkennung
	Anschlüsse	1x Type-C Port
	Speicher	Micro-SD-Karte (bis zu 256GB), Cloud-Speicher, NVR
	Abmessungen	58 x 58 x 156 mm
	Nettogewicht	124 g

Lieferumfang

- Arenti O3 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Stromkabel
- Schraubenpaket
- Kurzanleitung
- Silikonhülle