

Artikelnummer: **21600072**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 20 W

Artikelnummer:	21600072
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	122x75x178 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695796
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600072	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	122 mm
Barcode	4018412695796	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,388	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,385	Höhe	178 mm
EPREL-Referenznummer	2084519	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	257,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	100 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Type	Colorbox	Stromart	-	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412695796	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Stück	1	Sensordaten		Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=130 B=80 H=183 mm	Reichweite Max.	1000 cm	IP-Schutzart	44	Garantieprodukt	nein
Gewicht	319 g	Reichweite Min.	400 cm	Schutzklasse	I		
Gebindeverpackung		Dämmerungseinstellungen	2000 lx				
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695802						
Stück	4						
Abmessungen	L=275 B=91 H=385 mm						
Gewicht	1439 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695819						
Stück	20						
Abmessungen	L=479 B=290 H=406 mm						
Gewicht	7895 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						