

Artikelnummer: **21600053**

LED-Baustrahler Denver 30 W

Artikelnummer:	21600053
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	265x52x225 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695260
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600053	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	265 mm
Barcode	4018412695260	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	52 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	225 mm
EPREL-Referenznummer	2153824	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	818,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	135 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3380 lm	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695260	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=238 B=281 H=70 mm			Enthält verbaute LED	ja	Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug
Gewicht	918 g			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695277						
Stück	4						
Abmessungen	L=299 B=261 H=303 mm						
Gewicht	3861 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695284						
Stück	12						
Abmessungen	L=790 B=334 H=326 mm						
Gewicht	12478 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						