

Artikelnummer: **27700065**

Sonstige Leuchten Inspection lamp IL4

Artikelnummer:	27700065
Lichtfarbe:	coolwhite 6500 K
Lichtstrom:	670 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	490x60x55 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695970
Charge:	PO5752400199

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700065	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	6500 K	Länge/Tiefe	490 mm
Barcode	4018412695970	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Lichtfarbe	coolwhite	Höhe	55 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	670 lm	Gewicht	600,00 g
Produktverpackung		Stromart	AC	Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Blister			Enthält verbaute LED	ja	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412695970			IP-Schutzart	54	Marke	Müller-Licht
Stück	1			Memoryfunktion	nein		
Abmessungen	L=160 B=55 H=610 mm			Schutzklasse	II		
Gewicht	18,00 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695987						
Stück	4						
Abmessungen	L=532 B=305 H=100 mm						
Gewicht	218,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695994						
Stück	20						
Abmessungen	L=553 B=330 H=522 mm						
Gewicht	930,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						