



K05WF50 & K05WF95 - HANDWERKZEUGE ZUM VERPRESSEN VON ADERENDÜLSEN

Klauke-Artikelnummern: K05WF50, K05WF95

Kurzbeschreibung

Klauke Presswerkzeug 25-50 mm², 2x 16 mm² & 50 – 95 mm²

Lieferumfang

- Klauke Presswerkzeug im Karton



Features

- **K05WF50** zum Verpressen von Aderendhülsen 25 – 50 mm² und Zwillingsaderendhülsen 2 x 16 mm²
- **K05WF95** zum Verpressen von Aderendhülsen 50 – 95 mm²
- **Leichte Bedienung** dank **Vorklemmhebel**
- **Optimale Passform** zum Anschluss in alle gängigen Steck- und Schraubreihenklemmen
- **Hoher Verdichtungsgrad** durch Vierkantpressung
- **Erhöhte Pressbreite** – reduziert die notwendige Pressanzahl
- Moderne, formstabile und leichte Ellipsengriffrohre
- Kraftsparende und ermüdungsfreie Werkzeugmechanik
- Besonders langlebig

Zubehör

- Klauke Artikelnummer: AE12550 Presseinsatz 25-50 mm², 2x16 mm²
- Klauke Artikelnummer: AE15095 Presseinsatz 50-95 mm²



Produktdaten K05WF50

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4059577023369

UPC: -

Klauke-Artikelnummer: K05WF50

Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut): No

Schlagwort: Mechanisches Presswerkzeug

Bestelleinheit: 1

Inhaltseinheit: 1

Verpackungsmenge: 1

Preiseinheit: 1

Mindestmenge: 1

Bruttogewicht: 1,7 Kg

Nettogewicht: 1,6 kg

Abmessungen (LxBxH): 433x169x39 mm

Pressbereich: 25-50 mm², 2x16 mm²

Zolltarifnummer: 84672920

Garantiezeit: 2 Jahre

Ursprungsland: SK



Produktdaten K05WF95

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN:	4059577023390
UPC:	-
Klauke-Artikelnummer:	K05WF95
Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut):	No
Schlagwort:	Mechanisches Presswerkzeug
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	1,7 Kg
Nettogewicht:	1,6 kg
Abmessungen (LxBxH):	433x169x39 mm
Pressbereich:	50-95 mm ²
Zolltarifnummer:	82032000
Garantiezeit:	2 Jahre
Ursprungsland:	SK



Produktdaten AE12550

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN:	4059577023406
UPC:	-
Klauke-Artikelnummer:	AE12550
Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut):	No
Schlagwort:	Presseinsatz
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	0.214 Kg
Nettogewicht:	0,195 Kg
Abmessungen (LxBxH):	60 x 24 x 40 mm
Pressbereich:	25 – 50 mm ² , 2x16 mm ²
Zolltarifnummer:	82073010
Garantiezeit:	2 Jahre
Ursprungsland:	ES



Produktdaten AE15095

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4059577023413

UPC: -

Klauke-Artikelnummer: AE15095

Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut): No

Schlagwort: Presseinsatz

Bestelleinheit: 1

Inhaltseinheit: 1

Verpackungsmenge: 1

Preiseinheit: 1

Mindestmenge: 1

Bruttogewicht: 0.214 Kg

Nettogewicht: 0,195 Kg

Abmessungen (LxBxH): 60 x 24 x 40 mm

Pressbereich: 50 – 95 mm²

Zolltarifnummer: 82073010

Garantiezeit: 2 Jahre

Ursprungsland: ES