

PRODUKTDATENBLATT

LSZ P1

PROLINE ●●●○

●●●●○○ Lebensdauer

schräg



- Hohe Lebensdauer
- Schnelle Zerspanung
- Vibrationsdämpfender Polyamidträger

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Polyamidträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl.



Typenbezeichnung	LSZ P1
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	202531
GTIN	4011890013526
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,085 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890046906
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,850 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE