



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Polierer

PRO GPO 12V-77



Präzises Polieren leicht gemacht

Die wichtigsten Daten

Leerlaufdrehzahl	600 – 2.200 min ⁻¹
Polierschwamm, Ø	77 mm

Bestellnummer 0 601 9L3 003

Technische Daten

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Leerlaufdrehzahl	600 – 2.200 min ⁻¹
Gummschleifteller, Durchmesser	77 mm
Polierschwamm, Ø	77 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	208 x 341 x 111 mm
Akkuspannung, geeignet für	12,0 V

Geräusch-/Vibrationsinformation

Polieren

Schwingungsemissionswert ah	0,6 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Konstante Leistung dank bürstenlosem Motor
- Komfortabel und flexibel mit Gasgebeschalter zur Feineinstellung
- Komfortable Bedienung mit Verriegelungsschalter für ermüdungsfreien Dauerbetrieb
- Das kompakte und ergonomische Design erleichtert das Entfernen tiefer Kratzer und das Polieren kleiner, schwer zugänglicher Stellen



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

