




Technisches Datenblatt

5-KT016015006C / Flachbänderder

(Stand 17/09/2024)



Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	150 x 16.2 x 2
Querschnitt	16mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M6 / M6
Gewicht (kg)	0.031
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT016015006C	Querschnitt 16mm ² , Bohrung beidseitig M6, Länge 150mm, nahtlose, abgerundete aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.