

Logitech ERGO M575S

Marke : Logitech

Artikel-Code: 910-007030

Produktname : ERGO M575S


ERGO M575S Kabelloser Trackball

Logitech ERGO M575S. Formfaktor: rechts. Bewegungserfassungs Technologie: Trackball, Geräteschnittstelle: RF Wireless + Bluetooth, Bewegung Auflösung: 2000 DPI, Reaktionszeit: 11,25 ms, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 5, Scroll Typ: Rad. Energiequelle: Batterien. Produktfarbe: Blau, Weiß



Maus		Energie	
Anzahl der Scroll-Rollen	1	Lebensdauer der Batterie	18 Monat(e)
Scroll-Richtungen	Senkrecht	USB Typ-C Ladeport *	✗
Zweck *	Büro	USB Power Delivery	✗
Geräteschnittstelle *	RF Wireless + Bluetooth	Systemanforderung	
Bewegungserfassungs Technologie *	Trackball	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Bewegung Auflösung *	2000 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Tastentyp	Gedrückte Tasten	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Scroll Typ *	Rad	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 12.0, iPadOS
Programmierbare Mausknöpfe	✓	Gewicht und Abmessungen	
Knopfanzahl *	5	Breite	100 mm
Anzahl der programmierbaren Tasten	3	Tiefe	48 mm
Tastenfunktionen	Zurück (Aktion), Vorwärts	Höhe	134 mm
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)	3	Gewicht	145 g
Leises Klicken	✓	Verpackungsdaten	
Reaktionszeit	11,25 ms	Menge pro Packung *	1 Stück(e)
Stimmabgabe Rate	88,133 Hz	AC-Netzadapter *	✗
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	Verpackungsart	Box
Design		Lieferumfang	
Formfaktor *	rechts	Receiver enthalten	✓
Intelligentes, ergonomisches Design	✓	Kabelloser Receiver-Anschluss	USB Typ-A
Produktfarbe *	Blau, Weiß	Receiver Typus	Nano-Empfänger
Oberflächenfärbung	Einfarbig	Akkus/Batterien enthalten	✓
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Epoxid	Benutzerhandbuch	✓
Ergonomie		Nachhaltigkeit	
Kabellose Reichweite	10 m	Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC)
Energie			
Energiequelle *	Batterien		

Energie		Nachhaltigkeit	
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Nach Gebrauch recycelter Kunststoff	21%
Akku-/Batterietyp	AA	Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	2 Jahr(e)



5099206111615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-MAY-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date