




Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Klemmhalter
Lieferumfang	Klemmhalter (1x) Mutter DIN 1763-M16x1 (2x)
Verwendung	für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 36 mm

Material

Material	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 22 x 34 mm
Anzugsdrehmoment	20 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmschraube	1.5 Nm
Befestigung	Schrauben, Klemmen

Zusatztext

Der Näherungsschalter wird bis auf Festanschlag in den Klemmhalter geschoben und mit der Druckschraube fixiert.
Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch den Festanschlag verändern.