

Gigaset GL595

Zuverlässige Verbindung, Sicherheit und Einfachheit - unser 2G-Flip-Mobiltelefon für alle Fälle

Highlights:

- Große Anzeige 2,8" TFT-Farbdisplay
- Einfache Bedienung durch große Tasten und Schrift
- Bedieneroberfläche ist speziell für Senioren optimiert
- SOS-Notruftaste
- Speziell zugewiesene Tasten: Tastensperre, Taschenlampe und drei Direktwahltasten
- IP44-zertifiziert
- Einfaches Aufladen: Ladestation und USB Typ-C
- Blockierungsliste damit gesperrte Rufnummern nicht mehr anrufen können
- Vertrauensliste damit nur Freunde und Familie anrufen können
- Kunststofffreie Verpackung



Unser GL595 bietet die perfekte Kombination aus Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Mit seinem großen Display, der einfachen Bedienung und der integrierten SOS-Notruftaste ist es ein zuverlässiger Begleiter für Menschen jeden Alters. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, mit unserem 2G-Flip-Handy sind Sie immer verbunden und sicher.

Großes 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay

Das große 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay bietet eine klare und gut lesbare Anzeige. Ob Sie Nachrichten lesen oder das Telefonbuch durchsuchen - alles ist auf einen Blick zu erkennen.

Einfache Bedienung dank großer Tasten und Schriftgröße

Die übersichtliche Anordnung der großen Tasten und die gut lesbare Schriftgröße machen die Bedienung unseres Feature Phones zum Kinderspiel. Selbst für Menschen mit Seh- oder Bewegungseinschränkungen ist das Telefon leicht zu bedienen.

SOS-Notruftaste

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Mit der speziellen SOS-Notruftaste auf der Rückseite des Geräts können Sie im Notfall sofort Hilfe rufen. Ein einfacher Tastendruck genügt, um Notfallkontakte zu benachrichtigen und Hilfe zu erhalten.

IP44-Zertifizierung

Das GL595 ist nach IP44 zertifiziert, d. h. es ist staubgeschützt und spritzwassergeschützt. Diese Robustheit macht es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen, ob zu Hause oder im Freien.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen	Farbe	Black, titanium, pearl white
Audio	Freisprechfunktion	Freisprecheinrichtung (Lautsprecher)
	Akustische Profile	Standard / Vibration / lautlos / Flugmodus
Betriebssystem	Besondere Merkmale	Sehr vereinfachte Menüstruktur
Prozessor	Typ	MTK6261D
Netzwerk Spezifikationen	Frequenzbänder (MHz)	GSM / 2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz
	SIM-Steckplätze	1x Nano SIM
Kamera	Auflösung	0,3 MP
Display	Größe (Zoll)	2,8"
	Typ	TFT Farbdisplay
	Auflösung	240 x 320 pixel
Speicher	Interner Speicher	32MB
	Speichererweiterung	Ja (Micro SD)
	RAM-Speicher	32MB
Stromversorgung	Kapazität	800 mAh
	Typ	Lithium-ion (auswechselbar)
	Standby	270-320 Stunden
	Gigaset BatteryLife+ Technologie	Verlängert die Batterielebensdauer um bis zu 50 % mit einer voreingestellten Ladegrenze von 80 %.
	Sprechzeit	7-8 Stunden
	Netzteil	Festes USB-C-Kabel am Netzgerät: Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 HZ 0,5 A Ausgang: 5,0 V - 550 mA
Signalisierung & Displayanzeigen	Allgemein	- Vibration anrufen - Blinkende Taschenlampe für eingehende Anrufe
	Klingeltöne	9 Melodien
Konnektivität	USB-Anschlüsse	USB Typ-C
	Headset-Anschluss	Via Bluetooth-Funktion
	Bluetooth-Verbindung	Bluetooth-Funktion
Funktionen	SOS	Es werden bis zu 5 vordefinierte Rufnummern angerufen. Ist die erste gewählte Rufnummer nicht erreichbar, wird automatisch die nächste Nummer gewählt.
	Benutzeroberfläche	Die Benutzeroberfläche ist speziell für Senioren optimiert und bietet ein einfach zu bedienendes Telefon
	Kamera	Ja
	Kalender	Ja
	SMS	Ja
	Taschenlampe	Ja
	Alarm	Ja

Anrufschutz	Blockierungsliste	Ja
	Vertrauensliste	Ja

Telefonbuch	Einträge	500 Einträge
-------------	----------	--------------

Menü	Bedienung	Komfortable Menüführung in 14 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Kroatisch, Rumänisch, Slowenisch, Griechisch, Bulgarisch, Serbisch
------	-----------	--

Regularien / Spezifikationen	Schutzklasse	IP44
------------------------------	--------------	------

Tastatur	Tasten	• SOS-Taste • Dedizierte Tasten: Taschenlampe ein/aus & Tastatursperre • Direktruftasten (A, B, C) • Zwei-Wege-Navigationstaste • Tastatur mit großen Tasten und großen Schriftarten • Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds • Blinder Punkt auf dem Tastenfeld
	Funktionen	• Lautstärkeregelung während eines Anrufs nur über die Zwei-Wege-Navigationstaste • Große Schriftarten • Angepasste UI und UX für ältere Menschen

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Gigaset GL595	107 mm	56 mm	18 mm	114g

Lieferumfang	1x	Gigaset GL595
	1x	Ladestation
	1x	Steckernetzteil (1m)
	1x	Original-Akku
	1x	Quick-Start-Guide
		Plastikfreie Verpackung

Datasheet Version 13.02.2025

Gigaset