

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Standgehäuse, PanelSeT SFN, aus dekarbonisiertem Stahl, mit Montageplatte, montiert, 2000x1600x500mm, 2 Türen, IP55

NSYSFN2016502DP

EAN Code: 3606486103661

## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erweiterter Bereich          | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anwendung                    | Mehrzweck                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gehäuse-Nennhöhe             | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäuse-Nennbreite           | 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäuse-Nenntiefe            | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geräteaufbau                 | 2 Führungsschienen<br>4 Montageplatte Schnellbefestigungsbügel<br>1 Struktur: linke Tür<br>1 Rückplatte: rechte Tür<br>1 Dach<br>1 Montageplatte<br>2 Tür<br>1 Schliesssystem mit Griff<br>1 4-Punkt-Verriegelungstangensystem: rechte Tür<br>1 2-Punkt-Verriegelungstangensystem: linke Tür |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturtyp                    | Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm<br>Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet<br>In die Struktur eingebaute Paneele und Türen<br>Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen        |
| Türöffnungsseite               | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)                                                                                                                                                                                         |
| Türtyp                         | Einfach Frontseite                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                                                                                                                                                                                                |
| Schlosstyp                     | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz vordere rechte Tür                                                                                                                                               |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 2 Tür(en)                                                                                                                                                                                                  |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Frontseite<br>Rückseite<br>Gehäuseseiten                                                                                                                                                                                |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung<br>Rückplatte durch Schrauben<br>Dach durch Schrauben<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Gleitschiene durch Schrauben |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | Rahmen: galvanisierter Stahl<br>Stützen: galvanisierter Stahl<br>Tür: Stahlblech<br>Paneele: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak<br>Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                                                                             |
| Farbe                     | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005)                                                                                                               |
| Produktgewicht            | 205,1 kg                                                                                                                                                            |

## Montage

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Normen           | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3R/12                |
| Schutzart (IP)   | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)   | IK10 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 213,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 165,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 59,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 219,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |              |
|----------------|--------------|
| Coverage       | Core product |
| Gewährleistung | 18 months    |

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz                             |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)                  | 1162                                |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

Use Better

| Materialien und Verpackung               |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteil an recyceltem Metall auf CR-Ebene | 45                                                                                        |
| Verpackung mit Recycling-Karton          | Ja                                                                                        |
| Verpackung ohne Kunststoff               | Nein                                                                                      |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>       | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) |
| REACH-Verordnung                         | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                         |

Use Again

| Reproduktion               |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                  | No                                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy  
component  
protection



Decarbonized  
steel &  
sustainable  
packaging



Large choice  
of dimensions,  
models &  
accessories



Quality &  
aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Available in  
kit, mounted  
or customized



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation


---



Image of product / Alternate images

Alternative

---





Offer Marketing Illustration

Packaging


---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

