



WELLER HEISSLUFTPISTOLE MIT 2-STUFEN TEMPERATURSTEUERUNG 1600W

BESTELL-NR. WLHG1623C

Die Swiss-engineered Heißluftpistole von Weller bietet unübertroffene Leistung, Komfort und ein benutzerfreundliches Design. Sie ist auf Präzision ausgelegt und überzeugt durch leisen Betrieb, schnelles Aufheizen, Überhitzungsschutz und eine Lebensdauer von mehr als 750 Stunden. Das ergonomische, tragbare Design ermöglicht eine bequeme Handhabung, während der integrierte Ständer den freihändigen Einsatz unterstützt, und optionales Zubehör und Düsen individuelle Anpassungsmöglichkeiten bieten. Diese vielseitige und leistungsstarke Heißluftpistole verkörpert Schweizer Ingenieurskunst in Perfektion.

KEY FEATURES

- > **SWISS-ENGINEERED**
mit einer Lebensdauer von mehr als 750 Stunden.
- > **BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN**
mit rascher Aufheizzeit und hervorragende Ergonomie.
- > **1600 W**
2-Stufen Temperaturregelung
- > **VERTIKALER 90°-STANDFUß**
für sicheres und stabiles freihändiges Arbeiten.
- > **LANGLEBIGER HOCHLEISTUNGSMOTOR**
mit Überhitzungsschutz
- > **KOMPAKTES UND VIELSEITIGES DESIGN**
die perfekte Wahl für Heimwerker und Profis.
- > **GERÄUSCHPEGEL**
67dB.

TECHNISCHE DATEN HEISSLUFTPISTOLE WLHG1623C	
Leistung	1600 W
Spannung (V/Hz)	230V / 50/60Hz
Betriebstemperatur	350/550°C 660/1020°F
Luftvolumen (l/min)	(l/min) 350 / 500 (cfm) 12.4 / 17.6
Geräuschpegel	67 dB
Sicherheitsklasse	2
Betriebsarten	OFF / I / II
Gewicht in g	745
Lieferumfang	1x Heißluftpistole, 1600 Watt/230V 1x Bedienungsanleitung
Technische Änderungen vorbehalten!	



Vertikaler
90°-Standfuß



2-stufige Temperatur-
und Luftstromregelung

