

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088071
Art.-Nr. 088071



Serie 1



Power-For-All Alliance
(Bosch)

500 W

500 W Leistung



300°C / 450°C



2 Temperatur-Stufen



120 l/min.



Geeignet für steckbare
Düsen



CE

Funktionsbeschreibung

Kompakt und flexibel für heiße Luft überall! Schnell auf 300°C oder 450°C mit dem 18V Bosch PFA-Akku für vielseitige Anwendungen. Kabellose Freiheit in einem handlichen kompakten Gerät. Inkl. 4,0 Ah PFA-Akku und Ladegerät sowie einer Reflektordüse und Reduzierdüse 20 mm.

Technische Daten

Temperatur	300 – 450 °C
Luftmenge	120 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	4 Ah
Schnittstelle	18V PFA Bosch-Akku

Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Thermosicherung	Ja
Abmessungen (L x B x H)	177 x 84 x 258 mm
VPE1, Nettogewicht	1,32 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841088071
Lieferumfang	inkl. 18V 4 Ah PFA Akku, PFA Ladegerät, Reflektordüse, Reduzierdüse 20 mm
Leistung	500 W
Produkt Kategorie	Akku-Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 070519

Reflektordüse

<https://www.steinell-tools.de/>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2025

Seite 1 von 2

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088071
Art.-Nr. 088071



Zubehör

EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse
EAN 4007841 089450	PFA Akku 18V LiHD
EAN 4007841 088385	PFA Ladegerät AL 1820 CV