

VARTA Lantern L10 3AA ohne Batt.



Alltagslaterne mit Grundausrüstung und einstellbarer Lichtstärke.



Information

- 360° Ausleuchtung
- Einstellbarer Lichtbereich für optimale Ausleuchtung.
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein blenden.
- Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen, Magnet für freihändiges Arbeiten.
- stoßfest (1m)
- Hochleistungs-LED

Artikeldetails

Bestellnummer	15673 101 111
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	9,49 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 10,00 m
Laufzeit	3 h
Lichtstrom	(bis zu) 150 lm
Produkt Gewicht g	271,60

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 213979	91,00	87,00	250,00	0,28
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 213986	190,00	190,00	230,00	1,25
PAL (Palette)	384	40 08496 214020	800,00	1.200,00	1.070,00	140,47
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
4	24		96		4	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland

Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland

Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

