


Artikelnummer	Artikelname
328404090	Kabelbinder 300x4,8mm, UV- und witterungsbeständig, Farbe: schwarz, Inhalt: 50 Stück

Kabelbinder 300x4,8mm, UV- und witterungsbeständig, Inhalt: 50 Stück, Farbe: schwarz, für die Verwendung im Freien, Betriebstemperatur: -20°C - +85°C, Max. Bündel 80mm, Material: PA 6.6



Technische Daten		328404090
Bandlänge		300,0 mm
Werkstoff		Kunststoff
Betriebstemperatur		-40 - 85 °C
Befestigungsart		ohne
Transparent		nein
UL-Zulassung		nein
UV-stabil nach ASTM D6779		unbekannt
VG-Zulassung		nein
Breite des Bandes		4,8 mm
Fluoreszierend		nein
Farbe		schwarz
Ausführung		innenverzahnt
Halogenfrei		ja
Beschriftungsfläche		ohne
Oberflächenschutz		unbehandelt
Lösbarer Verschluss		nein
Montagetemperatur		-40 - 85 °C
MIL-Zulassung		nein
Werkstoffgüte		Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		V2
Bandverschluss		Kunststoffzunge/-nase