

Siemens EQ.500 TP516DX3 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l

Marke : Siemens

Produktfamilie: EQ.500

Artikel-Code: TP516DX3

Produktname : TP516DX3



Kaffeevollautomat EQ500 classic connect Edelstahl, 1500 W, 220-240 V, 50 Hz

Siemens EQ.500 TP516DX3. Produkttyp: Espressomaschine, Kaffeezubereitungstyp: Vollautomatisch, Fassungsvermögen Wassertank: 1,9 l, Kaffee-Einfüllart: Kaffeebohnen, Behälter für gebrühten Kaffee: Tasse, Kapazität (in Tassen): 2 Tassen, Eingebautes Mahlwerk. Display-Typ: TFT. Leistung: 1500 W. Produktfarbe: Schwarz, Edelstahl

Leistungen

Kaffeezubereitungstyp *	Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee *	Tasse
Kapazität (in Tassen) *	2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck	15 bar
Eingebautes Mahlwerk *	✓
Art des Mahlwerks	Keramik-Mahlwerk
Mahlwerk Kapazität	170 g
Einstellbare Stärke des Kaffees *	✓
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss	✓
Heißwassersystem *	✓
Wasserfilter	✓
Geräteplatzierung *	Arbeitsplatte
Produkttyp *	Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank *	1,9 l
Kaffee-Einfüllart *	Kaffeebohnen
Spülmaschinenfeste Teile	✓

Kochfunktionen und -programme

Multi-Getränke *	✓
Kaffeezubereitung	✓
Espressozubereitung *	✓
Zubereitung von Cappuccino *	✓
Zubereitung von Caffè Americano	✓
Zubereitung von Caffè Latte	✓
Doppio+ Herstellung	✓
Zubereitung von Latte Macchiato	✓
Zubereitung von heißer Milch	✓
Zubereitung von Tee	✓

Kochfunktionen und -programme

Zubereitung von Flat White	✓
Ergonomie	
Steuerung *	Tasten, Berührung
Eingebautes Display *	✓
Display-Typ	TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter	✓
Produktfarbe *	Schwarz, Edelstahl
Abnehmbarer Tropfschale	✓
Kabellänge	1 m
Einfach zu säubern	✓
Einfach zu bedienen	✓

Energie

Leistung *	1500 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Programmierbare Abschaltautomatik	✓
Automatische Abschaltung nach (max.)	30 min

Gewicht und Abmessungen

Breite	265 mm
Tiefe	448 mm
Höhe	373 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	343 mm
Verpackungstiefe	428 mm
Verpackungshöhe	510 mm
Paketgewicht	9,5 kg
Verpackungsgewicht	9500 kg

Lieferumfang

Betriebsanleitung	✓
-------------------	---



4242003927908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.