

**Filterkaffeemaschine, MyMoment,
Schwarz
TKA3M133**



Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- **Aroma+**: auf Knopfdruck das Kaffee Aroma und die Stärke intensivieren
- **Abnehmbarer Wassertank**: einfach und schnell direkt unter dem Wasserhahn zu befüllen.
- **EasyDescale3**: drei Funktionen erleichtern das Entkalken – für längeren Genuss und längeres Geräteleben
- **Individuelles Auto-off**: wechsele von den Standardeinstellungen zu persönlichen Vorlieben: 20, 40 oder 60 Minuten
- **Schwenkbarer Filterträger**: der Papierfilter ist einfach zu befüllen und zu entfernen dank schwenkbarem Filterträger.

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	347x231x295 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	410 x 270 x 285 mm
Abmessung der Palette:	189.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:	1
Anzahl Geräte pro Palette:	48
Nettogewicht:	2.4 kg
Bruttogewicht:	3.3 kg
EAN-Nummer:	4242005396917
Anschlusswert:	1200 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel:	80.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung



4 242005 396917

Filterkaffeemaschine, MyMoment, Schwarz TKA3M133

Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- Füllstandsanzeige auf der Glaskanne

Leistung

- Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma
- EasyDescale3: Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar
- automatische Endabschaltung: 20, 40 oder 60 Minuten wählbar
- Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l)
- Anschlusswert: 1000-1200 Watt

Komfort

- Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
- Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4)
- Warmhalteplatte
- Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels
- Tropfstopp
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter