



Extra tiefe Bässe und bis zu 65 Stunden Akkulaufzeit

RB-M600B

Kabelloser Over-Ear Kopfhörer

RB-M600BE-K | Schwarz

GTIN | EAN 5025232963751 | UVP 89,99 € ●

RB-M600BE-C | Sand-Beige

GTIN | EAN 5025232963768 | UVP 89,99 € ●

Faszinierende Dynamik und lebendige Klangwelten ohne störende Umgebungsgeräusche: Der Kopfhörer RB-M600B liefert mit XBS Deep extra-tiefe Bässe aus einem 30-mm-Treiber für einen druckvollen, satten Sound. Seine fortschrittliche Hybrid-ANC-Geräuschunterdrückung sorgt dabei auch bei leisen Tönen für einen ungestörten Musikgenuss. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden – selbst bei aktiviertem Noise Cancelling – ist man auch auf langen Reisen immer mit seinen Lieblings-Playlists versorgt. Die angenehme Ohr-Polsterung und der verstellbare Kopfbügel sorgen für hohen Tragekomfort über Stunden. Mit der neuesten Bluetooth® 5.3-Technologie, dem integrierten Mikrofon für kristallklare Calls und der Kompatibilität mit Apple Siri® bzw. Google Assistant® ist dieser Kopfhörer der perfekte Partner für das Smartphone.

Extrem langer Hörgenuss am Stück – bis zu 65 Stunden. Sogar mit aktiviertem Noise Cancelling

Stabile Bluetooth Verbindung – mit der neuesten kabellosen Bluetooth® 5.3-Technologie

Quick-Charge – mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel lässt sich der Akku in nur 15 Minuten für 6 Stunden aufladen

XBS Deep (eXtra Bass System) – dank 30-mm-Treiber für ultra-tiefe Bässe ohne Verzerrungen

Bequemer Sitz – mit Ohrmuschel-Polsterung und verstellbarem Bügel für ein leichtes Tragegefühl

ANC-Technologie (Umgebungsgeräuschunterdrückung) – für ungestörten Musikgenuss, kristallklare Telefon-Gespräche und verbesserte Sprachverständlichkeit.



Active Noise Cancelling



Bis zu 65 Stunden Laufzeit



Hoher Tragekomfort



Mikrofon für Telefonie



Sprachassistenten-Unterstützung



Niedriges Gewicht



Extra-kraftvolle Bässe



Bluetooth® 5.3-Technologie

BLUETOOTH-KOPFHÖRER	Typ	Over-Ear
	Treibereinheit (mm)	30 mm (1–3/16 Zoll)
	Magnettyp	Neodym
	Impedanz (Ω) (im ausgeschalteten Zustand, mit Kabel)	-
	Empfindlichkeit (dB/mW) (im ausgeschalteten Zustand, mit Kabel)	-
	Frequenzwerte	Frequenzgang (mit Kabel): - Frequenzbereich (mit Bluetooth®): 20 Hz - 20.000 Hz
	Steuerung/Mikro	Ja/Ja
	Wiedergabezeit mit Akku	Kabellose Verbindung: Bis zu 65 Stunden Spielzeit bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung Kabelverbindung: ca. 50 Stunden Spielzeit bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung mit abnehmbarem Kabel
	Ladedauer (bei 25°C)	ca. 4 Std.
	Schnelle Aufladung (15 Minuten)	ca. 6 Std.
	Kabel	Kabellänge 1,2 m (abnehmbar)
	Mini-Stecker (3,5 mm)	Ja
	Stecker	Gold
BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY	Version	V5.3
	Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP
	Codec-Unterstützung	AAC, SBC
	Reichweite	Bis 10 m
	Multipoint Connection	Ja (2 Geräte)
AKTIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)	Noise Cancelling	-
	Hybrid Noise Cancelling	Ja
	Dual Hybrid Noise Cancelling	-
	Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)	Ja
SONSTIGES	Bass-Enhancer	Ja
	Bass-Reaktor	-
	Spritzwasserschutz	Nein
	Gewicht (ohne Kabel)	ca. 265 g
ZUBEHÖR	Mitgeliefertes Zubehör	USB-Ladekabel: ca. 0,2 m * Eingangsstecker: USB Typ A, Ausgangsstecker: USB-Typ-C Abnehmbares Kabel: ca. 1,2 m

MARKENRECHTLICHER HINWEIS: Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Holdings Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.