



Mit Noise Cancelling dem Alltag entfliehen

RB-HX330B

Kabelloser Over-Ear Kopfhörer

RB-HX330BDEK

GTIN | EAN 5025232978663 | UVP 59,99 €

Kraftvoller, natürlicher und lebendiger Klang ohne störende Umgebungsgläusche: Der Kopfhörer RB-HX330BDEK besticht durch seinen glasklaren Sound und seine fortschrittliche Geräuschunterdrückung, die für einen absolut ungestörten Musikgenuss sorgt.

Mit seiner beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden bei ununterbrochener Wiedergabe (mit Noise Cancelling rund 35 Stunden), dem hohen Tragekomfort und der neuesten Bluetooth® 5.3-Technologie ist dieser Kopfhörer der perfekte Begleiter unterwegs. Die integrierten Mikrofone sorgen für kristallklare Anrufe und die Kompatibilität mit Apple Siri® und Google Assistant® macht ihn zum idealen Partner für Ihr Smartphone.

Extrem langer Höreruss am Stück – bis zu 55 Stunden ohne Unterbrechung (mit Noise Cancelling 35 Std.)

Stabile Bluetooth Verbindung – mit der neuesten kabellosen Bluetooth® 5.3-Technologie

Quick-Charge – mit mitgelieferten USB-C-Kabel lässt sich der Akku in nur 2,5 Stunden vollständig aufladen

Extra Bass System (XBS) – für tiefe Bässe ohne Verzerrungen

Bequemer Sitz auf den Ohren – mit Over-Ear-Design für ein leichtes Tragegefühl

ANC-Technologie (Umgebungsgläuschunterdrückung) – für kristallklare Gespräche und verbesserte Sprachverständlichkeit.



Active Noise Cancelling



Bis zu 55 Stunden Laufzeit



Kompakt zusammenfaltbar



Hoher Tragekomfort



Mikrofon für Telefonie



Sprachassistenten-Unterstützung



Niedriges Gewicht



Kraftvolle Bässe



Bluetooth® 5.3-Technologie

RB-HX330B



BLUETOOTH-KOPFHÖRER	Typ	Over-Ear
	Treibereinheit (mm)	40 ± 0.2 mm
	Magnettyp	Neodym
	Impedanz (Ω) (im ausgeschalteten Zustand)	29 ± 15 % Ω
	Empfindlichkeit (dB/mW) (im ausgeschalteten Zustand)	124 ± 2.5 dB
	Frequenzwerte	Frequenzgang (mit Kabel): 2402MHz-2480MHz Frequenzbereich (mit Bluetooth®): 50 Hz – 20 KHz
	Steuerung/Mikro	-42 ± 3 dB
	Wiedergabezeit mit Akku	Kabellose Verbindung: Bis zu 55 Stunden Spielzeit bei ausgeschalteter ANC Kabellose Verbindung: Bis zu 35 Stunden bei eingeschalteter ANC
		Kabelverbindung: /
	Ladedauer (bei 25°C)	ca. 2,5 Std.
	Schnelle Aufladung (15 Minuten)	ca. 8 Std.
	Artikel	Ladekabel, 0,5 m
	Mini-Stecker (3,5 mm)	NA
BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY	Stecker	Typ-C
	Version	V5.3
	Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP
	Codec-Unterstützung	AAC, SBC
	Reichweite	10m
AKTIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)	Multipoint Connection	Ja (2 Geräte)
	Noise Cancelling	3 Stufen
	Hybrid Noise Cancelling	-
	Dual Hybrid Noise Cancelling	-
	Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)	Nein
SONSTIGES	Bass-Enhancer	Nein
	Bass-Reaktor	Nein
	Spritzwasserschutz	Nein
	Gewicht (ohne Kabel)	ca. 220 g
ZUBEHÖR	Mittelgeliefertes Zubehör	USB-Ladekabel: ca. 0,5 m (Eingangsstecker: USB Typ A, Ausgangsstecker: USB-Typ-C)

MARKENRECHTLICHER HINWEIS: Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Holdings Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.