

KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL KAMERA



WPZ2 Robust Kamera

Die KODAK PIXPRO WPZ2 Digitalkamera ist der perfekte Begleiter für Abenteuer unter Wasser. Stoßfest, staubdicht und für jedes Abenteuer bereit. Die WPZ2 ist für unterwegs und für die Verwendung im, auf oder unter dem Wasser geeignet. Mit ihrer Vielzahl verschiedener Szenenmodi, hilft Sie Ihnen die besten Schnappschüsse sowie 1080p HD Videos zu machen. Mit der WPZ2 verpassen Sie keine Gelegenheit mehr. Durch das eingebaute Wi-Fi® kann sich die WPZ2 mit Ihrem iOS™/ANDROID™ Gerät verbinden und Sie können Ihre Outdoor-Abenteuer mit Ihren Freunden auf Social Media teilen. KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- CMOS-Sensoren mit 16 MP
- 4-facher optischer Zoom
- 1080p-HD-Video
- 15M, wasserfest
- 2m Stoßfest/Staubdicht
- Wi-Fi® Verbindung
- Lithium-Ionen-Akku



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom

16MP
CMOS

1080p
Full HD

15m/49FT
Waterproof

2m/6FT
Shockproof

Lithium-ion
Battery



Verfügbare
Farben:

- Gelb
- Rot
- Blau
- Weiß
- Orange



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN WPZ2

Effektive Bildsensorpixel	16.35 Megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]
Objektiv	
Brennweite	4.9 mm (Weitwinkel) — 19.6 mm (Tele)
[35mm-Filmäquivalent]	[27 mm (Weitwinkel) — 108 mm (Tele)]
F-Wert	F3.0 (Weitwinkel) — F6.6 (Tele)
Objektivkonstruktion	7 Gruppen, 7 Elemente
Optischer Zoom	4x
Fokusreichweite	Normal: (Weitwinkel) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (nur Weitwinkely)
Autofokus-System	TTL Autofokus
Anti-Händeschütteln	Digitale Bildstabilisierung
Digitalzoom	6-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 24-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Movie	1920×1080: 30fps, 1280×720: 60 fps / 30fps, 640×480: 30fps; Highspeed-Film 640×480: 120fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat	
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Foto: H.264; Audio: Linear PCM (Monaural)]
Aufnahmemodi	Auto, P, M, Wi-Fi, SCN, Film, Unterwasser, Panorama, Kinder, Portrait, Nacht Portrait, Landschaft, Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerke, Schnee, Party, Strand, Landschaften bei Nacht, Glas, Kameranachschwenk, Innen, Blatt, Museum, Bildstabilisierung
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln
Wasserfest	Bis zu 15 m / 49ft
Stoßfestigkeit	Bis zu 2 m / 6ft
Staubdicht-Funktion	Entspricht JIS/IEC (IP6X)
Rote-Augen-Entfernung	Ja
HDR (High Dynamic Range)	Ja (Nachbearbeitung)
Panorama Scan	Up to 360°
LCD-Display	2.7-Zoll-LCD (230K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 25-point), Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungssteuerungsmethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar)
Belichtungskorrektur	+/- 3EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 4 Sekundens (Manuell: 30 Sekunden)
Serienbild-Modus	Ca. 6 Bilder/s (volle Auflösung)
Wiedergabemodi	Einzel, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Sequenzaufnahme, Zoom(Ca. x2 - x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Unterwasser, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Interne
Blitzmodus	Auto, Rote-Augen Reduktion, Füllung/Blitz, Langsame Synchronisation, Rote-Augen Reduktion + langsame Synchronisation, Blitz aus
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) Ca. 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Tele) Ca. 1.0m ~ 2.4m (ISO800)
Blitzintervall	6 Sekunden oder weniger
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB, micro SD/ micro SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung/Klasse 4 oder besser) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Fernsteuerung (via iOS-/Android-Gerät), Unterstützung mehrerer Sprachen (26 Sprachen)
Anschlüsse	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku (LB-015), 3.7V 700mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmekapazität (Akkuleistung)	Ca.200 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards), ungefähr 1h 10min Videolaufzeit (@1080p/30fps)
Betriebsumgebung	Temperatur:32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 103.2 × 66.7 × 52.4 mm / 4.06 x 2.62 x 2.06 in (basierend auf den CIPA Standards)
Gewicht	Ca. 6.21 oz. / 176g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Armband, USB-Kabel, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2024 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0061.0224.de.08

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:

Siehe: kodakpixpro.com

