



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

PRO HEAVY DUTY GSR 12V-32



Erster 12-Volt-Bohrschrauber von Bosch Professional mit Advanced KickBack Control

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/32/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 475 / 0 – 1.800 min ⁻¹
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 9N7 005

Technische Daten

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/32/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 475 / 0 – 1.800 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,7 kg
Drehmomentstufen	21
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 125 mm
Bohrfuttertyp	schlüsselloch
BITURBO	Nein
Bohrfutter mit Klick	+
Gürtelclip-Option	+
KickBack Control	+
Arbeitsleuchte	+
Werkzeugaufbau	T-Handgriff
Werkzeugaufnahme/Schaft	Gespannt

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control, die das Verletzungsrisiko minimiert
- Präzises und komfortables Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen durch sehr kompakte Bauweise
- Längeres Arbeiten mit weniger Ermüdung dank leichtem Werkzeug mit einem Gewicht von nur 0,7 kg



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

