

WZK167PRO

Werkzeugkoffer Trolley



- 19-20-22-24 mm
- 12 x Stecknusseinsatz (1/4") : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x Verlängerung (1/2") 125 mm | 250 mm
- 1 x Kardangelenk (1/2" | 1/4 ")
- 1 x Hammer
- 1 x Bit Adapter
- 1 x Zündkerzeneinsatz (16mm | 21 mm)
- 1x Ratsche (1/2" | 1/4")
- 1 x Verlängerung 3" (1/4")
- 7 x Gabel/Ringschlüssel: 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 x Gleitende T-Leiste (1/4") 110 mm
- 1x Steckschlüssel (1/4")
- 32 x Bit-Set
- 1 x Maßband 3m
- Fach2:
 - 1 x Wasserwaage 400 mm
 - 1 x Halbrund Stahlfeile 8"
 - 30 x Klemmen
 - 1 x Schiebelehre 150 mm
 - 3x Zimmermannbleistift
 - 1 x Metallsäge (12")
 - 3 x Ersatzsägeblätter
- Fach3:
 - 9 x Sechskantschlüssel/Inbuss-Satz: 1,5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 9 x Torxschlüsselsatz: T10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - 1 x verstellbarer Gabelschlüssel
 - 1 x Schneidmesser
 - 10 x Ersatzklingen
 - 1 x Crimpzange
 - 1 x Kombizange
 - 1 x Wasserpumpenzange
 - 1 x Spitzzange



**UR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WZK167PRO

Werkzeugkoffer Trolley

- Fach4:
 - 6 x Präzisionsschraubendreher
 - 1 x Spannungsprüfer
 - 8 x Schraubendreher
 - 1 x Winkel 250 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WZK167PRO

Werkzeugkoffer Trolley



Technische Details

Aufstellmaß in mm	485 x 195 x 365
Nettogewicht in kg	12,100
Verpackungslänge in mm	490
EAN Code	9120132140502

Bruttogewicht in kg	13
Verpackungsbreite in mm	200
Verpackungshöhe in mm	370

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**