




zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION
Nicht in der Verpackung benutzen.
Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.
Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar; Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK
Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.
Vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.
Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

ACHTUNG: Die Leuchte nur auf feuerfester Unterlage aufladen!

UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altklein- und Elektroschrott, Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.
Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt und Pflanzen haben.
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten ihren Beitrag zum Umweltschutz.

No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desde el compartimento del conector, nunca tirando del cable.
Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.
La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.


CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES
El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no reemplazables; en caso de acumuladores agotados, recárguelos inmediatamente.
Desconecte cuando la carga se haya completado.
Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE | EMBALAJE
El empaque después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.
Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales.
El ícono del „cubo de basura“ indica que los aparatos eléctricos no deben tirarse en la UE con la basura doméstica normal.
Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos, sírvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que lo compró el producto.
Las baterías y pilas recargables contenidas en aparatos eléctricos deben eliminarse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas o baterías usadas (sólo cuando estén descargadas) de acuerdo con las leyes o requisitos locales.
La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, lo que puede tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas.
De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Asa
2. Módulos de luz LED
3. LEDs
4. Articulaiones regulables
5. Señalización LED
6. Pulsador de conex./desc.
7. Botón de temperatura cromática
8. Toma de salida USB (función de estación de energía)
9. Imanes
10. Gancho abatible
11. Montura para tripo
12. Conector para cargador con liberación rápida

13. Fijaciones telescópicas
14. Tornillo de ajuste
15. Asa de transporte
16. Organizador de cable con soporte para cargador
17. Patas del trípode
18. Bloque de conexión del trípode
19. Estaca para tierra (para desconectar)
20. Anillo giratorio

PUESTA EN SERVICIO
Antes del primer uso, cargar por completo el conjunto de baterías.
Antes de encender, desplegar los módulos LED, no operar en estado cerrado!
Desenrosando el proyector del trípode, este puede utilizarse universalmente sin el trípode, ya sea como lámpara de pie, con fijación magnética o colgado



PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung

12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfixierungen
14. Justierschraube
15. Fügeplatte
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker:
20. Drehring


INBETRIEBNAHME
Vor erstmaliger Benutzung Akkupack vollständig aufladen.
Vor dem Einschalten die LED-Module ausklappen, nicht im geschlossenen Zustand betreiben!
Durch Abschrauben des Strahlers vom Stativ kann dieser auch universell ohne Stativ verwendet werden, entweder als Standleuchte, mit Magnettefixierung oder Aufhängung an den Haken. Dabei ist auf eine feste Montage/guten Stand der Haltevorrichtung zu achten. Max. Montagehöhe beachten!
Akkubetrieb | Drücken auf Power-Button:
6500 K: 4000 K:
1x 2000 lm 1x 1900 lm
2x 5750 lm 2x 5500 lm
3x 11500 lm 3x 11000 lm
4x aus 4x aus
Netzbetrieb | Drücken auf Power-Button:
6500 K: 4000 K:
1x 3700 lm 1x 3500 lm
2x aus 2x aus
Farbtemperaturtaste:
Auswahl 6500 K oder 4000 K
Aufbau:
■ Stativfüße vorsichtig ausklappen bis diese einrasten.
■ Leuchte auf festem Untergrund senkrecht aufstellen
■ Beide Leuchtmodule nach außen aufklappen.
■ Gewünschte Leuchtenhöhe durch Lösen und Verschließen der Teleskopfixierungen einstellen.
Hinweis: Falls die Teleskopfixierungen zu locker/zu fest sind können diese an der Justierschraube eingestellt werden.
Verbinden des Kabels:
Schnellverbindungsstecker in Buchse einstecken bis ein „Klick“ zu hören ist. Anschließend Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
Kabel entfernen:
Netzstecker ziehen und Drehring am Steckende den Uhrzeiger drehen und Stecker herausziehen.
Einklappen der FüÙe:
Seitlichen Knopf am Stativfuß nach unten schieben damit sich die Arrierierung löst, anschließend FüÙe vorsichtig einklappen.
Laden: Eine Anzeige-LED blinkt
Vollgeladen: Alle LEDs leuchten

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:
ⓘ = Information | Useful additional information about the product
⚠ = Note | The note warns you of possible damage of all kinds
⚡ = Caution | Attention - Hazard can lead to injuries
⚠ = Warning | Attention - Danger! May result in serious injury or death
PROPER INTENDED USE
The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.
Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.
Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.
Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has

en gancho. Es importante asegurar una montura firme/buena estabilidad del soporte. (Observar la altura máxima de montaje)
Funcionamiento a batería | Pulsar el botón de encendido:
6500 K: 4000 K:
1x 2000 lm 1x 1900 lm
2x 5750 lm 2x 5500 lm
3x 11500 lm 3x 11000 lm
4x fuera de 4x fuera de
Funcionamiento a través de la red eléctrica | Pulsar el botón de encendido:
6500 K: 4000 K:
1x 3700 lm 1x 3500 lm
2x fuera de 2x fuera de
Botón de temperatura de color:
Elegir 6500 K o 4000 K
Montaje:
■ Desplegar cuidadosamente los pies del trípode hasta que se fijen.
■ Colocar la lámpara en posición vertical sobre una superficie firme
■ Desplegar los módulos de iluminación hacia afuera.
■ Ajustar la altura deseada de la lámpara y cerrar las fijaciones telescópicas.
Nota: Si las fijaciones telescópicas quedan demasiado sueltas/apretadas, pueden ajustarse utilizando el tornillo de ajuste.
Conexión del cable:
Introducir el conector rápido en el enchufe hasta oír un «click».
A continuación, conectar el enchufe de alimentación a una toma de corriente adecuada.
Retirar el cable:
Desconectar el enchufe de la alimentación y girar el anillo giratorio del conector en sentido antihorario y retirar el conector.
Plegar los pies:
Apretar el botón lateral de los pies del trípode hacia abajo para liberar el mecanismo de bloqueo y, a continuación, plegue los pies cuidadosamente.
Indicador LED de funcionamiento a través de la red eléctrica:
Carga: parpadea un indicador LED
Carga completa: parpadean todos los LED
Indicador de capacidad:
el número de LED encendidos indica la capacidad restante
Aviso de baja capacidad de la batería:
■ parpadea un LED, aprox. 5 minutos antes del apagado automático, las lámparas parpadearán tres veces. Conectar inmediatamente con el cable de alimentación.
■ Si se almacena la batería por un período prolongado, debe cargarse previamente (al menos 3 veces al año) para evitar una descarga total del paquete de baterías.

SECURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES
Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :
ⓘ = Information | Informations supplémentaires utiles sur le produit
⚠ = Remarque | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
⚠ = Prudence | Attention - le risque peut entraîner des blessures
⚡ = Avertissement | Attention - danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort
UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
Le produit sert de source lumineuse mobile et n'est pas conçu pour d'autres applications. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et n'est pas pour une utilisation commerciale, ni pour l'éclairage ambiant à la maison et uniquement pour l'utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. L'utilisation en dehors de ces indications est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.
Éviter les lésions oculaires - Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.
Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.
Ne jamais utiliser dans un environnement exposible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.
Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.
Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le

produit du réseau électrique en cas de défaut.
Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 15 cm de la lampe.
N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.
Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter ou déverser.
Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.
RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Ne pas utiliser dans l'emballage.
Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.
Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).
Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.
REMARQUES GÉNÉRALES
Ne pas jeter ou laisser tomber
Le couvercle de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.
La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.
Ne pas ouvrir ou modifier le produit | Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire |
Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.
Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.
La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.
BLOC D'ACCU RECHARGEABLE
Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement.
Une fois le chargement complet, arrêter le chargement.
En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.
REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION
Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec des déchets de papier et le film avec les matières recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électri-



Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „waste bin“ symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.
For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment, use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.
Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible.
Always dispose of used batteries & rechargeable batteries (only when discharged) in accordance with the local regulations and requirements. Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants.
In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.
PRODUCT DESCRIPTION
1. Handle
2. LED light modules
3. LEDs
4. Adjustable joints
5. LED display
6. On/Off button
7. Colour temperature button
8. USB output socket (power bank function)
9. Magnets
10. Fold-out hooks
11. Tripod attachment
12. Connection for charger with quick-release fastener
13. Telescopic fixings
14. Adjustment screw
15. Carry handle
16. Cable winder with charger holder
17. Tripod feet
18. Locking of the tripod feet
19. Ground spikes (can be unscrewed)
Quick-connect plug:
20. Rotary ring

FIRST USE
Charge the rechargeable battery pack fully before first use.
Fold out the LED modules before switching on; do not operate when closed!
By unscrewing the spotlight from the stand, it can also be used universally without a stand, either as a free-standing light, with magnetic fixation or suspended from the hooks. Ensure that the mounting device is securely mounted/well positioned. Observe max. mounting height!
Rechargeable battery operation | Press the power button:
6500 K: 4000 K:
1x 2000 lm 1x 1900 lm
2x 5750 lm 2x 5500 lm
3x 11500 lm 3x 11000 lm
4x off 4x off
Mains operation | Press the power button:
6500 K: 4000 K:
1x 3700 lm 1x 3500 lm
2x off 2x off
Colour temperature button:
Select 6500 K or 4000 K
Set-up:
■ Fold stand feet out carefully until they latch into place.
■ Place the lamp upright on a solid surface
■ Fold out both light modules.
■ Adjust the desired lamp height by loosening and locking the telescopic mounts.

ques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.
Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables (uniquement lorsqu'elles sont déchargées) conformément à la législation ou aux exigences locales.
Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes.
Vous vous acquitez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.
DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Poignée
2. Modules d'éclairage LED
3. LEDs
4. Articulations ajustables
5. Affichage LED
6. Bouton de marche / arrêt
7. Bouton de température de couleur
8. Prise de sortie USB (fonction powerbank)
9. Aimants
10. Crochets déplaçables
11. Fixation du trépied
12. Raccordement pour chargeur à fermeture rapide
13. Fixations télescopiques
14. Vis de réglage
15. Poignée de transport
16. Enroulement de câble avec support pour chargeur
17. Pieds de support
18. Verrouillage des pieds de support
19. Piquets à dévisser
Raccords rapides :
20. bague tournante

Prise de chargement USB (fonction powerbank)
raccorder le câble USB, puis le brancher dans la prise de chargement. En cas de non-utilisation, débrancher la liaison.
Remarque : N'utiliser la fonction powerbank que si la lampe est éteinte et qu'elle n'est pas en cours de chargement.
Remarque :
Protection IPX4 uniquement valide si la lampe est installée à la verticale. Pour le nettoyage de la lampe, utiliser un chiffon légèrement humide sans produit nettoyant.
Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE
Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:
ⓘ = Informazione | Utili informazioni aggiuntive sul prodotto
⚠ = Nota | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo
⚡ = Attenzione | Attenzione - Pericolo di lesioni!
Non toccare mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non coprire il prodotto - pericolo di incendio.
Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.



causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.
INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizar que no jueguen con el producto o el embalaje.
Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbra el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría dañar la retina por causa de la porción de tiempo. No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si éste hubiera caído al agua. En este caso debe desconectarse primero el seguro o fusible de la toma y saca desenchufar seguidamente.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.
Emplee sólo una toma bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.
Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 15 cm de la lámpara.
Emplear el producto sólo con los accesorios que forman parte del volumen de suministro.
No intente nunca abrir una pila o acumulador, apastarla, calentarla ni quemarla. No arrojar al fuego.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.
Las pilas con fugas o el líquido de los acumuladores pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico.
No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.
PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
No lo emplee en su embalaje.
No cubra el producto; peligro de incendio.
El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.
No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.
INDICACIONES GENERALES
■ No arrojar ni dejar caer
■ La cobertura del LED no es substitutable. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto.
■ La fuente de luz del LED no es substitutable. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.

AVVERTIMENTO | Attenzione - Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali dirigendo il raggio di luce verso di altre persone. Un'esposizione prolungata alle particelle di luce può inoltre danneggiare la retina.
Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caldo in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.
Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.
Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 15 cm di distanza dalla lampada.
Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.
Non tentare mai di aprire una batteria, né di schiacciarla, riscaldarla o incendiarla. Non gettarla nel fuoco.
Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di questi avvertenza può provocare incendi e ustioni.
Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare corrosione cutanea in caso di contatto con una parte del corpo. In caso di contatto, sciacquare immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi subito a un medico.
Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.
PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI
Non utilizzarlo all'interno della confezione.
Non coprire il prodotto - pericolo di incendio.
Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

