

WH18DC (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/4")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



BRUSHLESS
Brushless Motor

IP56

TRIPLE HAMMER

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- 5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten für die Verarbeitung; geregelt über die Steuerung mit der neuen "Electronic-Control"
- Soft mode ... für kleine Schrauben
- Power mode ... für große Holzschrauben
- Bolt mode ... für Bolzen
- Bolt mode (single) ... für kleine Bolzen
- Self drilling mode ... für Selbstbohrschrauben
- Kein Stillstand bei langsamen Geschwindigkeiten durch neuen, sensitiven Schalter
- NEU, 3 LED für optimale, sichere Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Super kompaktes Gehäuse, nur 114 mm lang für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, vor allem in räumlich beengten Bereichen

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M5-M18
Hochleistungsbolzen:	M5-M14
Maschinenschrauben:	4-8 mm
Selbstschneidende Ø:	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment:	210 Nm
Werkzeugaufnahme:	1/4"
Leerlaufdrehzahl soft:	0-900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl high:	0-3400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	
(Selbstbohrschrauben):	0-2900 min ⁻¹
Volllastschlagzahl soft:	0-1900 min ⁻¹
Volllastschlagzahl high:	0-400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	
(Selbstbohrschrauben):	0-2100 min ⁻¹
Eckmaß:	29 mm
Abmessung LxH:	114x241 mm
Abmessung L:	114 mm
Abmessung H:	241 mm
Gewicht:	1,0 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WH18DCW2Z

EAN-Nr. 4966376402946