

7PA101

Arbeitsstrahler mit COB-Technik

Strahler mit 3 ausklappbaren, in sich drehbaren und in jede Richtung verstellbaren Flügeln.

- Lichtstrom: 100%: 2.000 lm
50%: 1.100 lm
30%: 600 lm
- Leuchtdauer: 100 %: 2 Std.
50%: 4 Std.
30%: 10 Std.
- Lichtfarbe: 6.500 K (Tageslichtweiß)
3.500 K (Neutralweiß)
In 3 Lichtstärken einstellbar.
- Ladezeit: 4 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 4.000 mAh
- Schutzklasse: IP54
- Automatischer Energiesparmodus
- Magnet im Fußteil
- Aufhängehaken oben und unten
- USB-Ladekabel und Adapter zu Stativ PL-S12 im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (LxBxH): 205 x 75 x 75 mm (eingeklappt)
- Gewicht: 800 g



Stativ

Zusammenklappbares Dreibeinstativ mit Teleskopauszug für **PL-1, PL-2 und PL-3** mit Gewindeverschraubung zur Aufnahme der Arbeitsstrahler.

- Höhe: 540 - 1.550 mm (stufenlos)
- Abmessungen (LxBxH): 700 x 800 x 540-1550 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung
7PA101	PL-3 + PL-S12

