


1-Phasen-Sicherheitstransformator

nach EN 61558-2-6



Allgemeine Daten

Primärspannung: 230-400±15 V
 Sekundärspannung: 24 V
 Frequenz: 50 Hz
 Schaltung: li
 Schutzklasse: IP00
 Einschaltdauer: 100%
 Temperaturklasse: Ta40/B
 Kurzschlussfestigkeit: nicht kurzschlussfest
 Befestigung: Fußplatte



Typ	Nennleistung (VA)	Primärstrom (A)	Sekundärstrom (A)	Leerlaufverluste (W)	Leerlaufstrom (A)	Leerlaufspannung (V)	Baugröße	Gewicht (kg)	Maßbild (Maße in mm)				
									A	B	C	E1	E2
IZ6421	30	0,16-0,10	1,3	4,5	0,15-0,09	25,8	EI 60/30,5	0,8	60	77	74	44	49,0
IZ6422	60	0,29-0,17	2,5	5,4	0,15-0,09	25,6	EI 84/29,5	1,5	84	76	93	64	51,5
IZ6423	100	0,47-0,28	4,2	7,7	0,20-0,12	25,7	EI 84/43,5	2,1	84	90	93	64	63,5
IZ6424	160	0,73-0,43	6,7	8,1	0,25-0,15	25,8	EI 96/35,7	2,5	96	82	103	84	65,3
IZ6425	200	0,92-0,54	8,3	11,0	0,40-0,24	25,3	EI 96/45,7	3,0	96	92	103	84	72,6
IZ6426	250	1,14-0,67	10,4	13,5	0,42-0,25	25,1	EI 96/59,7	3,8	96	105	103	84	89,8
IZ6427	315	1,41-0,83	13,1	13,9	0,38-0,22	25,5	EI 120/41,7	4,4	120	91	123	90	73,0
IZ6428	400	1,73-1,02	16,6	17,4	0,43-0,26	24,8	EI 120/53,7	5,5	120	104	123	90	85,0
IZ6429	500	2,24-1,33	20,8	22,5	0,49-0,29	24,5	EI 120/73,7	7,2	120	124	123	90	106,0
IZ6430	630	2,68-1,59	26,3	23,4	0,49-0,29	24,5	EI 150/49,6	8,5	150	125	158	122	90,0
IZ6431	800	3,56-2,10	33,3	31,0	0,64-0,38	24,8	EI 150/66,6	10,3	150	141	158	122	106,0
IZ6432	1000	4,43-2,61	41,6	43,4	0,91-0,54	24,9	EI 150/92,6	14,0	150	167	158	122	134,0
IZ6433	1300	5,68-3,34	54,3	44,5	0,95-0,56	24,7	EI 174/72	15,8	174	150	173	135	112,0
IZ6434	1600	6,93-4,09	66,7	63,1	1,36-0,80	24,5	EI 174/102	20,8	174	175	170	135	141,0
IZ6435	2000	8,52-5,02	83,3	57,8	1,05-0,62	24,5	EI 192/82	22,3	192	160	190	155	129,0
IZ6436	2500	10,8-6,35	104,0	75,5	1,31-0,77	24,3	EI 192/110	28,8	192	235	177	155	156,6

Maßbilder:

