



**GARANTIE
WARRANTY**
2
**JAHRE
YEARS**

ANSMANN Penlight 4in1R

- Stiftleuchte mit 3W COB-LED & 2W SMD-LED
- UV-Licht zum Erkennen von fluoreszierenden Flüssigkeiten
- Laserpointer zum präzisen Zeigen
- Robustes Gehäuse (IK07)
- Haltemagnet im Leuchtenfuß und Clip zum Befestigen an metallischen Gegenständen
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 1200mAh), mit Akku-Ladeanzeige, inkl. USB-C Ladekabel
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil / Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Lichtstrom bis zu 600 Lumen / Leuchtdauer bis zu 7,5 Stunden
- Schutzart: IP20

INFORMATIONEN

Produktname	Penlight 4in1R
Artikelnummer	1600-0708
EAN-Code	4013674212590
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Stiftleuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	167.5 × 25 × 20.5 mm / 80 g
Verpackung + Produkt	45 × 40 × 207 mm / 132 g
Verpackungseinheit	15 Stück (240 × 135 × 220 mm)

