

TS -KOPPELRELAIS 14A ENWG - Klemmenleiste



1843817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1843817>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Relaisblock zur Übergabe des Steuersignals gemäß § 14a EnWG, 4x Relais zum Schalten von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (SteuVE), FNN-Impuls zur Übertragung, Koppelrelaiseingänge A2 mit Steckbrücken gebrückt, Relais komplett beschriftet

Produktbeschreibung

Das Koppelrelais TS -KOPPELRELAIS 14A ENWG ist gemäß den Technischen Anforderungen steuerbaren Einrichtungen (SteuVE) zur Ansteuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen in Anlehnung an den FNN-Impuls nach § 14a EnWG aufgebaut. Verbaut sind 4 Koppelrelais mit einem 2-Wechsler Kontakt mit Push-In-Technologie, ein Sicherungshalter, sowie 2 Endhalter. Die Koppelrelaiseingänge A2 sind gebrückt. Der Relaisblock kann gemäß den Vorgaben des Messstellenbetreibers markiert werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1843817
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	V1 - Klemmleisten+ Kästen
Produktschlüssel	BH811X
GTIN	4067923490048
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	443,214 g
Ursprungsland	Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.

TS -KOPPELRELAIS 14A ENWG - Klemmenleiste



1843817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1843817>

Set besteht aus

UK 10,3-HESI N - Sicherungshalter

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048386>



Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1 mm²- 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 - Relaismodul

2903331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903331>



Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC

TS -KOPPELRELAIS 14A ENWG - Klemmenleiste



1843817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1843817>

FBS 2-6 BU - Steckbrücke

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036932>



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 32 A, Farbe: blau

CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

1843817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1843817>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de