

# HC-M-B10-DOCK-B - Andockrahmen




1051225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051225>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Andockrahmen für 3 Module, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse  $\pm 2,0$  mm



## Produktbeschreibung

Andockrahmen, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse  $\pm 2,0$  mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1051225       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7ACZ        |
| GTIN                                     | 4055626673066 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 112,88 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 112,88 g      |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

# HC-M-B10-DOCK-B - Andockrahmen

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051225>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Serie                  | HC-M-B               |
|                        | HC-M-02              |
|                        | HC-M-03              |
|                        | HC-M-03/04           |
|                        | HC-M-04              |
|                        | HC-M-05              |
|                        | HC-M-06              |
|                        | HC-M-08              |
|                        | HC-M-08-GBIT         |
|                        | HC-M-12              |
|                        | HC-M-17              |
|                        | HC-M-20              |
|                        | HC-M-25              |
|                        | HC-M-DSUB            |
|                        | HC-M-EMV             |
|                        | HC-M-HV              |
|                        | HC-M-HS              |
|                        | HC-M-00              |
| Anwendung              | Andockrahmen modular |
| Bauform                | B10                  |
| Anzahl der Modulplätze | 3                    |
| Rahmentyp              | Andockrahmen         |

### Materialangaben


|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Zinkdruckguss |
|----------|---------------|

### Montage

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Direktmontage mit Flansch                                                                                                                                                                                             |
| Montagehinweis | Optionale PE-Anbindung möglich                                                                                                                                                                                        |
|                | Der Anschluss des PE-Leiters muss beim Einsatz des Modulträggerahmens in Metallgehäusen über den vorgesehenen PE-Anschluss am Modulträggerahmen oder über ein spezielles, metallisches PE-Modul sichergestellt werden |


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Maßzeichnung



Montageausschnitt

# HC-M-B10-DOCK-B - Andockrahmen



1051225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051225>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002312 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)