

ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Klemmenabdeckung, 1 Streifen deckt bis zu 12 Klemmstellen ab, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite)



Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2706700
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHACZ
GTIN	4017918833343
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,55 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung

2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ME
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	14,5 mm
Höhe	91,1 mm
Tiefe	17,9 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	15,2 mm

Materialangaben

Farbe (Blindstopfen)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Blindstopfen	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	600
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung

2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung

2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung

2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de