



Allesschneider S12002

S12002

- Kompakter Allesschneider aus Metall mit geringer Aufstellfläche, für jede Küchengröße
- Edelstahl-Wellenschliffmesser, Ø 170 mm – schneidet auch durch harte Krusten
- Stufenlose Schnittstärkeneinstellung, 0–20 mm
- Effizienter 45-Watt-Energiespirmotor (Eco Power Motion, 170 Watt Spitzenleistung)
- Praktische Dauerfunktion per Ein- und Ausschalter
- Messerabdeckung – für weniger Reibung und leichteres Schneiden
- Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung
- Einfache Bedienung
- Schnelle Reinigung dank Safety-Verschluss
- Sliced Kitchen: Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten; modernes Design „Made in Germany“
- Freitragendes Design mit Glasbodenplatte
- Inkl. MiniSlice-Aufsatz

TECHNISCHE DATEN

Leistung

230 V ~ 45 - 170 Watt

50 Hz

LOGISTISCHE DATEN

EAN

4001627044800

Maße Produkt (L x B x H)

343 mm x 237 mm x 260 mm

Nettogewicht Produkt

1

VPE

1

EAN-VPE

4001627044800

Maße des Verkaufskartons

396 mm x 296 mm x 339 mm

Produktgewicht inkl. Verkaufskarton

Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)

Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)

Stück / Palette

40

Lage / Palette

Stück / Lage

ca. Maße volle Palette (L x B x H)

1220 mm x 795 mm x 2000 mm

ca. Gewicht volle Palette

170,00 kg