




PRO + USB AC30PD | 1.302524 | 7640326821311

3. Euro USB Charger AC30PD



skross.com/countrylist/euro

1. World adapter PRO, 3-pole

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Country adapter World to Europe, 3 pole

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Fuse replacement

Slow blow microfuse (glass or ceramic):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Plug types: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** French Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/China, **J** Switzerland, **L** Italy, **N** Brazil

Safety instructions

- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/device after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
- The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V).
- When replacing the fuse (not possible for all adapters), always use an appropriate fuse.
- The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
- The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
- The adapter must not be used with multiple sockets or other adapter plugs.
- Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
- Retain a copy of this document and the manual.

Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product; (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.

©2025 WorldConnect AG. All rights reserved.

ČEŠTINA

1. Světový cestovní adaptér PRO, 3pólový

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Cestovní adaptér World to Europe, 3pólový

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Výměna pojistky

Pomálá jemná pojistka (skleněná nebo keramická):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Standardy zástrček: **A** USA/Japonsko, **B** USA, **C** Euro, **E** Francouzská zástrčka s ochranným kontaktem, **F** Zástrčka s ochranným kontaktem, **G** UK, **I** Austrálie/Čína, **J** Švýcarsko, **L** Itálie, **N** Brazílie

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Určeno k dočasnému použití. Po použití odpojte od napájeí síť / přístroje.
- Nepoužívejte s poškozeným pouzdem.
- Zamezte kontaktu s kapalinami nebo vlhkostí.
- Vhodné pouze pro použití v interiéru (IP20).
- Adaptér není měnič napětí: Vstupní napětí připojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
- Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem (W = A x V) se připraví požár.
- Při výměně pojistky (pozor: není možná u všech adaptérů) použijte vhodnou pojistku.
- Nesmí se používat k nabíjení vozidel s elektrickým pohonem.
- K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přípojek USB).
- Nepoužívejte ve spojení s vícenásobnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
- Při neodborném použití zániká záruka výrobce.
- Tento dokument a návod k použití je nutné uchovat.

Záruka a omezení odpovědnosti

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživatel musí s výrobkem zacházet s noupo obežností a opatrností. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností neručí za přímé, nepřímé a/nebo následné škody, které by byly zapříčiněny (i) vadným výrobkem; (ii) vyšší mocí; (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho určení; (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za ušlý zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.

Vyhrazujeme si právo na provádění změn.

©2025 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

DANSK

1. Verdensrejsedapter PRO, 3-polet

maks. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Landerejsedapter World to Europe, 3-polet

maks. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/maks. 3.0 A, (maks. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/maks. 3.0 A, (maks. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/maks. 3.0 A (shared), maks. 15 W


4. Udsifting af sikring

Forsikret mikrosikring (glas eller keramik):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Stikstandarer: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Fransk schuko,

1. PRO



skross.com/countrylist/pro

1. World adapter PRO, 3-pole

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Country adapter World to Europe, 3 pole

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Fuse replacement

Slow blow microfuse (glass or ceramic):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Plug types: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** French Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/China, **J** Switzerland, **L** Italy, **N** Brazil

Safety instructions

- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/device after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
- The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V) springer sikring.
- Ved udsifting af sikringen (bemærk: ikke muligt for alle adaptere) skal der anvendes en egnet sikring.
- Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
- Pro-adapteren må tilsluttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
- Må ikke anvendes sammen med multistikdåser eller adapterstik.
- Ved forkert anvendelse forbeholder producentgarantien.
- Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

Garanti og ansvarsbegrænsning

Dette produkt er udviklet til at leve op til de internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og omhu. Materialegarantien udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden hæfter WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt; (ii) force majeure-hændelser; (iii) misbrug af produktet ud over anvendelsesformålet; (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab af fortjeneste, driftsbrudelse, datatab samt alle andre tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

Der tages forbehold for ændringer.

©2025 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.

DEUTSCH

1. Weltreiseadapter PRO, 3-polig

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Länderreiseadapter World to Europe, 3-polig

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Sicherungswechsel

Täge Feinsicherung (Glas oder Keramik):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Steckerstandards: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Französischer Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/China, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

Sicherheitshinweise

- Von Kindern fernhalten.
- Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
- Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.
- Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
- Adapter ist kein Spannungswandler: Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert (W = A x V), brennt die Sicherung durch.
- Beim Sicherungswechsel (Achtung: nicht bei allen Adaptern möglich) die passende Sicherung verwenden.
- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB Anschluss ausgenommen).
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßer Betrieb oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.

©2025 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

1. Adaptador de viaje universal PRO, 3 polos

máx. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Adaptador de viaje internacional World to Europe, 3 polos

máx. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Cambio de fusible

Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica):


T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Clavijas estandarizadas: **A** EE. UU./Japón, **B** EE. UU., **C** tipo Euro, **E** tipo Schuko francés, **F** tipo Schuko, **G** GB, **I** Australia/China, **J** Suiza, **L** Italia, **N** Brasil

Indicaciones de seguridad

- Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica o del dispositivo.
- No utilizar si la cubierta presenta daños.
- Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
- Adecuado solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
- El adaptador no es un transformador de tensión: la tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
- Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada (W = A x V), entonces se funde el fusible.

1. PRO



skross.com/countrylist/pro

1. World adapter PRO, 3-pole

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Country adapter World to Europe, 3 pole

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Fuse replacement

Slow blow microfuse (glass or ceramic):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Plug types: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** French Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/China, **J** Switzerland, **L** Italy, **N** Brazil

Safety instructions

- Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible (atención: no es posible con todos los adaptadores).
- No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
- Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
- No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
- La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
- Guardar este documento y las instrucciones de uso.

Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso; (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto; (iv) uo contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.

©2025 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

FRANÇAIS

1. Adaptateur de voyage PRO, 3 pôles

max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. Adaptateur de voyage World to Europe, 3 pôles

max. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Remplacement du fusible

Fusible à retardement pour faible intensité (verre ou céramique) :

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Standards de connecteurs : **A** États-Unis/Japon, **B** États-Unis, **C** Europe, **E** Schuko France, **F** Schuko, **G** Royaume-Uni, **I** Australie/Chine, **J** Suisse, **L** Italie, **N** Brésil

Consignes de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- Conçu pour une utilisation temporaire. Débrancher de la source d'alimentation/de l'appareil après utilisation.
- Né pas utiliser avec un boîtier endommagé.
- Né pas mettre en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Convient uniquement pour une utilisation dans des espaces clos (IP20).
- L'adaptateur n'est pas un transformateur de tension : la tension d'entrée de l'appareil à reconnector doit correspondre à la tension du réseau électrique local.
- En cas d'utilisation de l'adaptateur avec des appareils ayant une puissance supérieure à la valeur spécifiée (W = A x V), le fusible fond.
- Lors du remplacement du fusible (attention, cet riest pas possible avec tous les adaptateurs), utiliser le fusible approprié.
- Ne peut pas être utilisé pour charger les véhicules électriques.
- Un seul appareil doit être connecté à l'adaptateur (à l'exclusion des ports USB).
- Né pas utiliser avec des prises multiples ou des prises adaptateurs.
- Toute utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.
- Conservet ce document et le manuel d'utilisation.

Garantie et limitation de responsabilité

Ce produit a été développé pour répondre aux exigences internationales de sécurité. L'utilisateur doit manipuler le produit avec le soin et l'attention nécessaires. La garantie matérielle expire au bout de 24 mois à compter de la date d'achat et se limite exclusivement au remplacement du produit défectueux. Excepté pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de garantie, WorldConnect AG ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects et/ou consécutifs causés par (i) un produit défectueux; (ii) des cas de force majeure ; (iii) une mauvaise utilisation du produit au-delà de son utilisation prévue ; (iv) une utilisation contraire aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Toute responsabilité pour perte de profit, interruption d'activité, perte de données et tout autre type de pertes et/ou dommages qui surviendront lors d'un fonctionnement correct ou d'une mauvaise utilisation du produit est exclue.

Sous réserve de modifications.

©2025 WorldConnect AG. Tous droits réservés.

ISLENSKA

1. Alþjóðlegt PRO-ferðamillistykki, þriggja póla

hárm. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W

2. World to Europe millistykki, þriggja póla

hárm. 16 A/100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD

1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD)

1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0)

Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Skipt um örggísi

Smávar með mikilli trengu (gler eða keramik):

T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Staðlar fyrir kló: **A** Bandaríkin/Japan, **B** Bandaríkin, **C** Evrópa, **E** Frénsk Schuko, **F** Schuko, **G** Bretland, **I** Ástralía/Kína, **J** Sviss, **L** Ítalía, **N** Brasilía

Örggígisleiðbeiningar

- Haltid farni börnum.
- Étlað fyrir tímabundna notkun. Takið úr sambandi við rafmagn/tæki eftir notkun.
- Má ekki nota ef ytra byrðið er skemmt.
- Má ekki komast í snertingu við vökva eða raka.
- Hentar aðeins til notkunar í lokubú rými (IP20).
- Millistykkið er ekki sömuleikfyrir. Innkastspenna tækinsins sem á að tengja við millistykkið verður að samræmast spennu rafveitukerfis á viðkomandi stað.
- Ef millistykkið er notað með tækjum með meira afli en tilgreint er (W = A x V) springur örggísi.
- Víð skipti á örggí (áttugli: ekki hægt á öllum millistykjum) skal nota örggí við hæfi.
- Má ekki nota til að hláða rafknúinn ökutæki.
- Aðeins má tengja eitt tæki við hvert millistykki (USB-tengi eru undanskilinn).
- Notið ekki með fjölgjumum eða millitengjum.
- Ábyrgð framleiðanda fellur úr gildi ef millistykkið er notað með röngum hætti.
- Geymið þetta skjal og notkun

• La schimbarea siguranței (atenție: nu este posibilă la toate adaptoarele), utilizați siguranța potrivită.

- Utilizarea pentru încălzirea autovehiculelor electrice este interzisă.
- Per adaptor se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB).
- Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștecher intermediare.
- În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează.
- Păstrarea acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Garanție și limitarea răspunderii

Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația de a utiliza produsul cu prudență și grijă necesare. Garanția materială se stinge la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția înlocuirii unui produs defect produs în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în nicio circumstanță pentru daune directe, indirect și/sau consecutive, cauzate de (i) un produs defect, (ii) evenimente de forță majoră, (iii) utilizarea abuzivă a produsului, cu nerespectarea scopului de utilizare, (iv) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru pierderea profitului, intervențarea funcționării, pierderea de date, precum și alte pierderi și/sau defecțiuni, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

©2025 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA
1. Medzinárodný cestovný adaptér PRO, 3-pólový max. 7 A; 100 V/700 W – 250 V/1750 W 2. Cestovný adaptér World to Europe, 3-pólový max. 16 A/100 V – 250 V 3. Euro USB Charger AC30PD 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Výmena poistiek
Pomalá jemná poistka (sklo alebo keramika): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Standardy konektorov:
A USA/Japonsko,
B USA,
C Euro,
E Francúzsky s ochrannými kontaktmi,
F S ochrannými kontaktmi,
G UK,
I Austrália/Čína,
J Švajčiarsko,
L Taliansko,
N Brazília

Bezpečnostné upozornenia

- Udržiavajte mimo dosahu detí.
- Určené na dočasné použitie. Po použití odpojte od elektrickej siete/zariadenia.
- Nepoužívajte s poškodeným krytom.
- Zabráňte kontaktu s kvapalinou alebo vlhkosťou.
- Nevhodné na používanie v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je menič napätia: Vstupné napätie pripájaného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri používaní adaptéra so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prehorí.
- Pri výmene poistky (pozor: nie je to možné pri všetkých adaptéroch) použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použiť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adaptér sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (s výnimkou USB pripojok).
- Nepoužívajte spoločne s viacnásobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Pri neodbornom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Uchovávajte tento dokument a návod na použitie.

Záruka a obmedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka zaniká po 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia a obmedzuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Odhladnuc od náhrady za poškodený produkt počas záručnej doby neruší spoločnosť WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame a/alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybňym produktom; (ii) udalosťami vyššej moci; (iii) zneužitím produktu nad rámec účelu jeho použitia; (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akákoľvek záruka za užší zisk, prevádzkové prestoje, stratu údajov, ako aj všetky ostatné straty a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.

©2025 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI
1. Matkasovittin PRO, 3-napainen enintään 7 A; 100 V / 700 W – 250 V / 1750 W 2. Maakaotaiset matkasovittimet World to Europe, 3-napainen enintään 16 A / 100 V – 250 V

3. Euro USB Charger AC30PD
1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Sulakkeen vaihto
Hidas hienosulake (lasi tai keramiinen): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Pistokestandardit:
A USA/Japani,
B USA,
C Euro,
E Ranskalainen suko,
F Suko,
G UK,
I Australia/Kiina,
J Sveitsi,
L Italia,
N Brasilia

Varotoimet

- Pida poissa lasten ulottuvilta.
- Suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Kytke irti sähköverkosta/laitteesta käytön jälkeen.
- Älä käytä jos kotelo on vaurioitunut.
- Laite ei saa olla kosketuksessa nesteiden tai kosteuden kanssa.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (IP20).
- Sovitin ei ole jännitemuuntaja: Liitetyn laitteen tulojännitteen on vastattava paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Kun sovittinta käytetään sellaisten laitteiden kanssa, joiden teho on määritetty korkeampi (W = A x V), sulake palaa.
- Kun vaihdat sulaketta (huomaa: ei mahdollista kaikissa sovittimissa), käytä sopivaa sulaketta.
- Ei saa käyttää sähköajoneuvojen lataamiseen.
- Yhteen sovittimeen saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-liitäntä).
- Älä käytä moniosaisen pistorasoiden tai välipistokkeiden kanssa.
- Epäsäianmukainen käyttö aiheuttaa valmistajan takuun raukeamisen.
- Säilytä tämä asiakirja ja käyttöohje.

Takuu & vastuunrajoitus

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käyttäjän on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta tuotetta käsitellessä. Materiaalitakuu raukeaa 24 kuukauden kuluttua ostopäivästä ja se rajoittuu ainoastaan villiillen tuotteen korvaamiseen. Lukuun ottamatta villiillen tuotteen korvaamista takuujaan kuluessa, WorldConnect AG ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista ja/tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat (i) virheellisestä tuotteesta, (ii) ylivoimaisesta esteestä, (iii) tuotteen väärinkäytöstä käyttötarkoituksensa nähden, (iv) käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesta käytöstä. Kaikenlainen vastuu menetyksistä ansioista, liiketulojen keskeytyksestä, tietojen menetyksistä ja mistään muista menetyksistä ja/tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asianmukaisesta käytöstä tai sen väärinkäytöstä, on poissuljettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

©2025 WorldConnect AG. Kaikki oikeuden pidätetään.

SVENSKA
1. Världresedapter PRO, 3-polig Max 7 A, 100V/700 W – 250 V/1750 W 2. Världresedapter World to Europe, 3-polig Max 16 A/100 V – 250 V 3. Euro USB Charger AC30PD 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Byte av säkring
Trog försäkring (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Stickkontaktstandarder:
A USA/Japan,
B USA,
C Euro,
E Fransk jordad,
F Jordad,
G Storbritannien,
I Australien/Kina,
J Schweiz,
L Italien,
N Brasilien

Säkerhetsanvisningar

- Håll den borta från barn.
- Den är avsedd endast för temporär användning. Dra ut den ur eluttaget respektive apparaten efter användningen.
- Använd den inte, om höljet är skadat.
- Den får inte komma i kontakt med vätska eller fukt.
- Den är avsedd att användas endast i slutna rum (IP20).
- Adaptern är ingen spänningsomvandlare. Ingångsspänningen för den apparat som ska anslutas måste stämma överens med spänningen i det lokala elnätet.
- Säkringen går, om adaptern används till enheter med en högre effekt

- Oprijaziti s općim specifikacijama (W = A x V) ander.
- Štiti i rati sorts sákring við bytje av sákring (observing: går inte på alla adaptarar).
- Den får inte användas för laddning av elektriska fordon.
- Endast en apparat får anslutas per adapter (gäller inte för USB-anslutningar).
- Använd den inte tillsammans med eluttagslister eller mellanstickkontakter.
- Tillverkargarantin upphör att gälla, om adaptern används på ett felaktigt sätt.
- Spara det här dokumentet och bruksanvisningen.

Garanti och ansvarsbegränsning

Den här produkten har tagits fram för att uppfylla de internationella säkerhetskraven. Användaren måste behandla produkten med försiktighet och omsorg. Den lagstaddade garantin, som begränsas till ersättning av en defekt produkt, upphör att gälla 24 månader efter köpdatumet. Bortsett från ersättning av en defekt produkt inom garantitiden, är WorldConnect AG under inga omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta skador eller följdskador som följsakas av (i) en defekt produkt, (ii) force majeure, (iii) missbruk av produkten utanför den avsedda användningen eller (iv) användning tvärs emot anvisningarna i den här bruksanvisningen. Allt ansvar för förlorad vinst, driftavbrott, dataförlust, liksom alla andra typer av förluster och/eller skador som kan uppstå vid korrekt användning eller missbruk av produkten, är utesluter.

Rätten till ändringar förbehålls.

©2025 WorldConnect AG. Alla rättigheter förbehålls.

TÜRKÇE
1. Dünya seyahat adaptörü PRO, 3 kutuplu maks. 7 A; 100V / 700 W – 250 V / 1750 W 2. Dünya seyahat adaptörü World to Europe, 3 kutuplu maks. 16 A / 100 V – 250 V; 3. Euro USB Charger AC30PD 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Sigorta değişimi
Geçikmeli hassas sigorta (cam veya seramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Soket standartları:
A ABD / Japonya,
B ABD,
C Euro,
E Fransız Schuko,
F Schuko,
G UK,
I Avustralya / Çin,
J İsviçre,
L İtalya,
N Brezilya

Güvenlik talimatları
- Çocuklardan uzak tutun. - Sadece geçici kullanım için uygundur. Kullanımdan sonra şebeleden / cihazdan ayırın. - Hasarlı mahfazayla kullanmayın. - Sivri veya nemle temas ettirmeyin. - Sadece kapalı alanlarda kullanın için uygundur (IP20). - Adaptör bir genilim dönüştürücü değildir: Bağlanacak cihazın giriş gerilimi, yerel şebeke bağlantısının gerilimine uygun olmalıdır. - Adaptör belirlenen gücün (W = A x V) daha yüksek bir güce sahip cihazlara kullanılırsa, sigorta yanar. - Sigorta değişiminde (Dikkat: tüm adaptörlerde mümkün değildir) uygun sigortayı kullanın. - Elektrikli araçları şarj etmek için kullanılamaz. - Her adaptör için tam bir cihaz bağlanabilir (USB bağlantıları hariç). - Gökli prizler veya ara soketlerle birlikte kullanmayın. - Uygun olmayan kullanım durumundaki üretici garantisini iptal olur. - Bu doküman ve kullanımlı klavuzlu muhafaza edilmelidir.

Garanti ve sorumluluk sınırlaması

Bu ürün, uluslararası güvenlik taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Kullanıcı ürünü gerekli özenle ve titizlikle kullanmalıdır. Ürün garantisi, satın alma tarihinden 24 ay sonra sona erer ve sadece anızlı ürünün yerine yedek ürün sağlanmasını kapsar. WorldConnect AG, anızlı ürün yerine yedek sağlanmasında dışında hiçbir kopya alında hasarlı bir ürünü sebebiyle (i) doğrudan, dolaylı ve / veya sonrasında gelen hasarlarınd; (ii) kestirilmeyen durumları neden olduğu hasarlarınd; (iii) ürünün kullanım amacı dışında kötüye kullanılmasında; (iv) kullanımlı klavuzunda ki talimatların aksine kullanım sonucu oluşan hasarlarınd sorumlulu değildir. Maddi kayıp, işletmenin durması, veri kaybı ve ayrıca ürünün düzenli kullanımı veya kötüye kullanımı esasında oluşan tüm kayıp ve / veya zararlar, sorumluluk kapsamı dışındadır.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

©2025 WorldConnect AG. Her hakkı saklıdır.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Universal αντάπτορας ταξιδιού PRO, 3-πολικός έως 7 A, 100V / 700 W – 250 V / 1750 W 2. Αντάπτορας ταξιδιού World to Europe, 3-πολικός έως 16 A / 100 V – 250 V 3. Euro USB Charger AC30PD 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Αντικατάσταση ασφαλείας
Ασφαλεία ακριβείας με χρονοστέρεση (από γυαλί ή κεραμικό): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm

Πρότυπα βυσμάτων:
A ΗΠΑ/Ιαπωνία,
B ΗΠΑ,
C Ευρώπη,
E Σουίκο
F Σουίκο,
G ΗΒ,
I Αυστραλία/Κίνα,
J Ελβετία,
L Ιταλία,
N Βραζιλία

Οδηγίες ασφαλείας

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Προορίζεται για προσωρινή χρήση. Μετά από τη χρήση αποσυνδέστε το από το δίκτυο ρεύματος και από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν το περιβλήμα δεν είναι σε άριστη κατάσταση.
- Δεν επιτρέπεται η επαφή με υγρά ή υγρασία.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε κλειστός χώροος (IP20).
- Ο αντάπτορας δεν είναι μετασχηματιστής. Η τάση εισόδου της συσκευής που πρόκειται να συνδεστεί πρέπει να είναι ίδια με την τάση του τοπικού δικτύου ρεύματος.
- Αν ο αντάπτορας χρησιμοποιηθεί με συσκευές μεγαλύτερης ισχύος από την καθορισμένη (W = A x V), η ασφαλεία καίγεται.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης της ασφαλείας (προσοχή: αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται για όλους τους αντάπτορες) χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ασφαλεία.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
- Σε κάθε αντάπτορα επιτρέπεται η σύνδεση ακριβώς μίας συσκευής (εξαρώνεται οι συνδέσεις USB).
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε συνδυασμό με πολύμυρρο ή βιοαπο-μετασχηματιστή.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ακυρώνεται η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Φυλάξτε αυτό το έγγραφο και τις οδηγίες χρήσης.

Εγγύηση και περιορισμός ευθύνης

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο κατά συμμόρφωση με τις διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν με την απαραίτητη σύνεση και προσοχή. Η εγγύηση για πραγματικό ελαττωματά ληγει μετά την παρέλευση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Με εξαίρεση την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος εντός της διάρκειας εγγύησης, η WorldConnect AG δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για άμεσες, έμμεσες ή/και παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από (i) ελαττωματικό προϊόν, (ii) αμύηβητα συντάρες βίας, (iii) κατάχρηση του προϊόντος (χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη), (iv) χρήση αντίθετη από την αναφερόμενη στις οδηγίες χρήσης. Αποκλείεται οποιοδήποτε άλλη ευθύνη για απώλεια κερδών, διακοπή λειτουργίας, απώλεια δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή/και ζημία που προκύπτει κατά την κανονική χρήση ή κατάχρηση του προϊόντος.

Με την επιφύλαξη ομολόγων.

©2025 WorldConnect AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

РУССКИЙ
1. Адаптер для путешествий универсальный PRO, 3-полюсный макс. 7 A; 100 В / 700 Вт – 250 В / 1750 Вт 2. Адаптер для путешествий из разных стран мира в Европу (World to Europe), 3-полюсный макс. 16 A / 100 В – 250 В 3. Euro USB Charger AC30PD 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.0 A, (max. 30 W PD) 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W QC3.0) Double port output (A + C): 5 V/max. 3.0 A (shared), max. 15 W

4. Замена предохранителя
Инерционный слаботочный предохранитель (стеклянный или керамический): T 7 A – 250 В AC, 6,3 x 25,4 мм

Стандарты вилок:
A США/Япония,
B США,
C Европа,
E с заземляющим контактом (Франция),
F с заземляющим контактом,
G Великобритания,
I Австралия/Китай,
J Швейцария,
L Италия,
N Бразилия

Техника безопасности

- Храните в недоступном для детей месте.
- Предназначено для временного использования. После использования отключите от сети или от устройства.

- При наличии повреждений на корпусе устройство использовать запрещено.
- Не допускайте контакта с жидкостями или влагой.
- Применяйте только в закрытых помещениях (IP20).
- Адаптер не является преобразователем напряжения: допустимое входное напряжение подключаемого устройства должно соответствовать напряжению местной электросети.
- При использовании адаптера с устройствами мощностью выше предусмотренной (Вт = А х В) предохранитель перегорает.
- При замене предохранителя (а она возможна не во всех моделях адаптеров) убедитесь, что новый предохранитель обладает требуемыми характеристиками.
- Не подходит для зарядки электромобилей.
- Один адаптер может быть соединен только с одним устройством (не относится к разъемам USB).
- Запрещается использовать с адаптером многоместные розетки и штекерные соединители.
- Неадекватное использование ведет к отмене обязательств по гарантии.
- Сохраняйте настоящий документ и инструкцию по эксплуатации.

Гарантия и ограничение ответственности

Это издание разработано в соответствии с международными требованиями безопасности. При работе с ним пользователь должен принимать требуемые меры предосторожности. Гарантия качества изделия действует в течение 24 месяцев с даты покупки и ограничивается исключительно заменой дефектного изделия. За исключением замены дефектного изделия в течение гарантийного срока, компания WorldConnect AG ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные и/или сопутствующие убытки, вызванные (i) дефектным изделием; (ii) форс-мажорными обстоятельствами; (iii) использованием изделия не по назначению; (iv) использованием в нарушение инструкции по эксплуатации. Исключается любая ответственность за упущенную прибыль, простои в работе, потерю данных и прочие виды ущерба, возникающие вследствие правильного либо неадекватного использования устройства.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

© WorldConnect AG, 2025. Все права сохранены.

中文
1.全球旅行电源适配器 PRO ， 三头 最大电流 7 A; 100V / 700 W – 250 V / 1750 W 2.国际旅行电源适配器 World to Europe ， 三头 最大电流 16 A / 100 V – 250 V 3. Euro USB 充电器 AC30PD 1 x USB-C 端口 : 5-20 V/最大 3.0 A ， （最大 30 W PD） 1 x USB-A 端口 : 5-12 V/最大 3.0 A ， （最大 18 W QC3.0） 双端口输出 (A+Q) : 5V/最大 3.0 A （共享） ， 最大 15W

4.更换保险丝
惰性细保险丝（玻璃或陶瓷）： T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm

插头标准：
A 美标 / 日本，
B 美标，
C 欧标，
E Schuko 法式双圆插，
F Schuko 德国标准插头，
G 英标，
I 澳大利亚/国标，
J 瑞士，
L 意大利，
N 巴西

安全须知

- 远离儿童放置
- 用于临时使用。停止使用时断开电源/设备的连接
- 请勿在外壳损坏的情况下使用
- 请勿接触液体或湿气
- 仅适用于封闭的空间 (IP20)
- 适配器不是变压器：待连接设备的输入电压必须与当地电网电压一致
- 适配器与超标的高功率设备配套使用时（W = A x V），保险丝会熔断
- 更换保险丝时（注意：并非所有适配器都支持该更换操作）使用适当的保险丝。
- 禁止将其用于为电动车辆充电
- 一个适配器仅可连接一台设备（USB 接口除外）
- 请勿与插线板或中间插头一起使用
- 不当使用会导致质保失效
- 请妥善保管本文档与使用说明

质保和责任限制

本产品的研发符合国际安全要求。使用者在移动本产品时必须小心谨慎。质保期自购买之日起 24 个月后到期，仅负责更换有缺陷的产品。除了在质保期内更换有缺陷的产品外，WorldConnect AG 在任何情况下均不对下列情况引起的直接、间接和/或后续损失负责：(i) 有缺陷的产品；(ii) 不可抗力事件；(iii) 滥用产品超出其预期用途；(iv) 使用时违反了使用说明中的指示。对于因产品的正确使用或误用而导致的利润损失、业务中断、数据丢失以及所有其他损失和/或损坏不承担任何责任。

保留最终修改权利。

©2025 WorldConnect AG。保留所有权利。

日本語
1.ワールドアダプターPRO、3ピン 最大7 A; 100 V / 700 W – 250 V / 1750 W 2.ヨーロッパ用トラベルアダプター、3ピン 最大16 A / 100 V – 250 V 3.Euro USB充電器 AC30PD 1 x USB-C ポート: 5-20 V/最大 3.0 A、(最大 30 W PD) 1 x USB-A ポート: 5-12 V/最大 3.0 A、(最大 18 W QC3.0) ダブルポート出力 (A + Q): 5V/最大 3.0 A (共有)、最大 15 W

4.ヒューズの交換
タイムラグマイクロヒューズ（ガラスまたはセラミック）: T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm

プラグ規格:
A 米国/日本,
B 米国,
C ユーロ,
E フランス型シュコーンケット,
F シュコーンケット,
G 英国,
I オーストラリア/中国、
J スイス,
L イタリア,
N ブラジル

安全注意

- お子様の手の届かないところに保管してください
- 一時的な使用を目的としています。使用後は主電源/機器から切り離してください
- 破損したハウジングには使用しないでください
- 液体や湿気になさらされないようにしてください
- 室内での使用にのみ適しています（IP20）
- アダプターは電圧コンバーターではありません。接続する機器の入力電圧は、ローカル電源の電圧と一致する必要があります
- 指定よりも高い電力（W = A x V）の機器でアダプターを使用すると、ヒューズが切れます
- ヒューズを交換するときは、適切なヒューズを使用してください（注：すべてのアダプターで使用できるわけではありません）
- 電気自動車の充電には使用しないでください
- 1つのアダプターに接続できる機器は1つだけです（USBポートを除く）
- 電源タップまたは中間ソケットと一緒に使用しないでください
- 不適切に使用された場合、メーカーの保証は失効します
- この文書および取扱説明書は大切に保管してください

保証と責任の制限

この製品は、国際的な安全要件を満たすように開発されました。ユーザーは、注意を払って慎重に製品を取り扱わなければなりません。部品保証は、購入日から24か月後に失効し、欠陥製品の交換のみに限定されます。保証期間内の欠陥製品の交換とは別に、WorldConnect AGは、(i) 欠陥製品、(ii) 強い力をくわえたことによる損傷、(iii) 用途を超えた製品の誤用、(iv) 取扱説明書の指示に反した使用に起因する直接的、間接的、および/または二次的損害への一切の責任を負わないものとします。製品の適切な操作または誤用に起因する利益の損失、事業の中断、データの損失、およびその他のすべての損失および/または損害への一切の責任を負わないものとします。

記載内容は予告なく変更されることがあります。©2025 WorldConnect AG。全ての権利は当社に帰属します。

한국어
1. 해외 여행용 어댑터 PRO, 3핀 최대 7A; 100V / 700W – 250V / 1750W 2. 국내 여행용 어댑터 World to Europe, 3핀 최대 16A / 100V – 250V 3. 유로 USB 충전기 AC30PD 1 x USB-C 포트: 5-20V/최대 3.0A, (최대 30W PD)

1 x USB-A 포트: 5-12V/최대 3.0A, (최대 18W QC3.0)
더블 포트 출력(A + Q): 5V/최대 3.0A(공유), 최대 15W

4. 퓨즈 교체

시간 지연 마이크로 퓨즈(유리 또는 세라믹):
T 7A – AC 250V, 6.3 x 25.4mm

커넥터 표준:
A 미국/일본,
B 미국,
C 유로,
E 프랑스 슈코,
F 슈코,
G 영국,
I 호주/중국,
J 스위스,
L 이탈리아,
N 브라질

안전 지침

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 임시 사용을 목적으로 합니다. 사용 후 전원원/장치에서 분리하십시오.
- 화상이나 손상된 상태로 사용하지 마십시오.
- 용액 또는 습기에 닿지 않게 하십시오.
- 실내 사용에 적합합니다(IP20).
- 어댑터는 전압 변환기가 아닙니다. 연결할 기기의 입력 전압이 지역 전력계통의 전압과 일치해야 합니다.
- 어댑터를 지정된 전력(W = A x V)보다 높은 전력의 기기와 함께 사용하는 경우, 퓨즈가 녹아서 끊어집니다.
- 퓨즈를 교체할 때(주의: 일부 어댑터의 경우 퓨즈 교체 불가능) 맞는 퓨즈를 사용하십시오.
- 전기