

# Klapprahmen Aluminium OUTDOOR A4

|                    |               |                             |               |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer      | 506123        | Verkaufseinheit Menge       | 1 Stück       |
| Farbe              | Silber        | VE EAN                      | 4005546745435 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       | Verpackungsgewicht (brutto) | G             |
| Basis EAN          | 4005546745435 | Ursprungsland               | CN            |



## Logos und Auszeichnungen



## Produktbeschreibung

- Robuster Aluminium-Klapprahmen wetterfest, silber eloxiert
- Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik
- Innenliegende Gummidichtung verhindert das Eindringen von Wasser [Schutzart IPX4 nach DIN EN 60529]
- Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen
- Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat
- Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen
- Profilbreite: 25 mm

## Produktmerkmale

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Außenmaß Breite (mm) | 240 |
|----------------------|-----|

# Klapprahmen Aluminium OUTDOOR A4

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Außenmaß Höhe (mm)               | 329                          |
| Außenmaß Tiefe / Länge           | 12 mm                        |
| Füllmenge (für)                  | 1 Blatt                      |
| Format / Format für              | A4                           |
| Ausrichtung Format               | Hoch / quer                  |
| Marke                            | DURABLE                      |
|                                  |                              |
| Sichtmass Breite (mm)            | 192                          |
| Sichtmass Höhe (mm)              | 279                          |
| Rahmenbreite (mm)                | 12                           |
| Haftung                          | Selbstklebend + Schraubenset |
| Oberflächen-Untergrund           | Diverse Oberflächen          |
| Inforahmen aufklappbar           | Ja                           |
| Doppelseitige Lesbarkeit         | Nein                         |
| Rahmenoptik beidseitig identisch | Ja                           |
| UV Beständigkeit                 | Bis zu 2 Jahre               |
| Hitzestabil                      | Bis ca. 50°                  |
| Kältestabil                      | Bis ca. - 20°                |
| Reflexionsarm                    | Ja                           |
| Anwendungsgebiet                 | Außenbereich                 |
| Beschriftungstyp                 | EDV beschriftbar             |