




|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Raster (mm)           | 3,96                    |
| Polzahl               | 6                       |
| Buchse / Stift        | Stift                   |
| Kodierung             | ja                      |
| Verriegelung          | Verriegelung            |
| Material Kontakt      | Messing                 |
| Veredelung Kontakt    | Sn                      |
| Isoliermaterial       | PA 6.6, UL94V-0         |
| Bemessungsstrom IEC   | 5,0 A                   |
| Nennspannung          | 250 V RMS / V DC        |
| Durchschlagsspannung  | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur    | -25°C bis +85°C         |
| Leiterplattenanschluß | Einlöt                  |
| Ausrichtung zu PCB    | Vertikal                |
| Kontaktreihen         | 1                       |
| Kontaktausführung     | Gestanz                 |
| Verpackung            | Standard                |
| B                     | 19,80                   |
| A                     | 23,76                   |

