




|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Raster (mm)             | 2,54                                                         |
| Steckbar mit (von, bis) | 0,64                                                         |
| Polzahl                 | 20                                                           |
| Buchse / Stift          | Buchse                                                       |
| Kodierung               | ja                                                           |
| Verriegelung            | Verrastung                                                   |
| Isoliermaterial         | Thermoplast UL94V-0                                          |
| Bemessungsstrom IEC     | 3,0 A                                                        |
| Nennspannung            | 250 V RMS / V DC                                             |
| Durchschlagsspannung    | 1000 V RMS für 1 Minute                                      |
| Betriebstemperatur      | -40°C bis +105°C                                             |
| Kontaktreihen           | 1                                                            |
| Montagekapfen           | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart            | Crimp                                                        |
| AWG                     | 22, 24, 26, 28                                               |
| Verpackung              | Standard                                                     |
| A                       | 51,30                                                        |
| B                       | 48,26                                                        |

