




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-16 (N), IEC 61169-8 (BNC)

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone

Finish / Oberfläche

NiP Au
CuSnZn3 / Cu2Ni5
CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz -40 dB;
2 GHz -39 dB;
3 GHz -35,5 dB;
4 GHz -26 dB

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-55°C / +155°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	09.03.2023	SKH		
			gepr./ appr.	13.03.2023	BJ	ca./approx.	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner
			2:1	Adapt str BNCf - Nm Adapt str BNCf - Nm			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm
			- 500000000975	09.03.2023	SKH		
					CUG		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
					100123517		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10007576		