



Produktdatenblatt



Philips Civx LED Deckenleuchte 24W mit DC-Ventilator 32W, drehbare Rotorblätter mit 132cm Durchmesser und zwei wählbaren Farben, 3000-4300-6500 Kelvin, 2500 Lumen bei 4300K, dimmbar mit Fernbedienung, weiß-hellbraun

Mit dem Philips Civx Deckenventilator verbindest du modernes Design mit funktionalem Komfort. Die wendbaren Holzflügel erlauben dir zwei Farblooks in einem Produkt. Kombiniert mit dimmbarer LED-Beleuchtung und leisem Betrieb ist Civx ideal für Wohn- und Essbereiche.

Technische Daten

Max. Wattage	56
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	2500
Kelvin	3000-6500

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	4.30
Artikel mit Verpackung / kg	6.10

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103103192
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004751611
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	34.0	132.0	132.0
Verpackung in cm (H/B/T)	19.9	65.5	27.6

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 25.02.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.