

24V-Garten LED Spot

Spot Garden C 24V

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 089351
Art.-Nr. 089351



Außen-Spot



Plug & Play - einfache
Inbetriebnahme



Niedervolt-System



Bluetooth Mesh



Einstellungen via App



IP65



Lichtquelle nicht
austauschbar



CE

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Das Stecklicht für den Garten. Als Teil des 24V Garten Lichtsystems setzt der „Spot Garden C 24V“ Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der ebenso formschöne wie praktische LED-Spot bietet 363 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,8 W und ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Der Helligkeitssensor schaltet das Licht bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	69 x 118 x 369 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841089351
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Boden
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Leistung	7,8 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Lichtstrom Gesamtprodukt	363 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	363 lm
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
R9-Farb wiedergabeindex	60
Produkt Kategorie	24V-Garten LED Spot

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

24V-Garten LED Spot

Spot Garden C 24V

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 089351
Art.-Nr. 089351



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Kabellänge	0,65 m
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert		

Zubehör

EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

