



Funktionsbeschreibung

Robuster Tacker für Handwerk & DIY Der ARROW Handtacker T303 ist ein robuster Profi-Tacker für präzise Befestigungsarbeiten im Handwerk und Heimwerkerbereich. Dank regulierbarer Schlagkraft eignet er sich ideal als Dachdecker-, Holz-, Nagel- oder Folientacker. Das stabile Stahlgehäuse und der ergonomische 2K-Hebel sorgen für zuverlässiges Arbeiten mit Arrow T50 Klammern und 18BN Nägeln – auch bei härteren Materialien.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker
Klammernart Arrow	Flachdraht, Nagel
Klammerntyp Arrow	T50
Nageltyp Arrow	18BN
Material Hebel	2K (Gummi/Stahl)
Verpackung	Faltschachtel
Griffverriegelung	Ja
1-Hand Bedienung	Nein
Klammersichtfenster	Nein
Schlagkraftregulierung	Ja
Anwendungsart	Dachdecker Tacker, Nageltacker, Holztacker, Folientacker

Farbe	Rot
Farbe, Sekundär	Schwarz
Werkstoff	Stahl
Abmessungen (L x B x H)	161 x 31 x 114 mm
VPE1, Nettogewicht	0,566 kg
VPE1, EAN	0079055001997
VPE2 (KAR), Inhalt	6
Zolltarifnummer	82055980
Verpackungsinhalt	1
Klammerlänge	6 – 14 mm
Kabelklammerlänge	10 – 12 mm