



Funktionsbeschreibung

Kompakter Akkutacker für Hobby und Handwerk. Der Akku-Tacker E21 ist das ideale Werkzeug für Heimwerker und Hausbesitzer, die leichte Heftarbeiten flexibel und ohne Kabel erledigen möchten. Mit einer Akkuladung ermöglicht das Gerät bis zu 1.000 Schüsse und liefert dabei zuverlässig Kraft und Präzision. Dank seines kompakten Designs ist der E21 perfekt für schnelle Einsätze mit begrenztem Arbeitsbereich geeignet und lässt sich problemlos im Werkzeugkoffer transportieren.

Technische Daten

Produktart Tools	Akkutacker	Farbe	Rot
Klammernart Arrow	Feindraht, Nagel	Farbe, Sekundär	Schwarz
Klammerntyp Arrow	JT21	Werkstoff	Kunststoff
Nageltyp Arrow	18BN	Abmessungen (L x B x H)	156 x 47 x 156 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,742 kg
1-Hand Bedienung	Ja	VPE1, EAN	0079055819158
Klammersichtfenster	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	4
Quick-Loading-System	Ja	Zolltarifnummer	84672985
Schlagkraftregulierung	Nein	Nagellänge	15 mm
Mit Ladegerät	Ja	Klammerlänge	6 – 10 mm
Anwendungsart	Basteltacker, Nageltacker, Stofftacker, Holztacker		

Zubehör

EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819370	JT21 12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 382157	JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.

Akkutacker

E21

EAN 0079055 819158

Art.-Nr. 819158



Zubehör

EAN 0079055 382782

JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.

EAN 0079055 819448

18BN 15 mm