

WW770W

Werkstattwagen mit Werkzeug



- 261 teiliges Werkzeugset
 - 1 Stk 1/4" Ratsche
 - 13 Stk 1/4" Stecknussatz: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 1 Stk 1/4" * 2" Verlängerung
 - 1 Stk 1/4" * 4" Verlängerung
 - 1 Stk 1/4" T-Gleitgriff - 6*110 mm
 - 1 Stk 1/4" Karadangelenk
 - 1 Stk 1/4" Drehgriff
 - 1 Stk 1/2" Ratsche
 - 13 Stk 1/2" Stecknussatz: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - 1 Stk 1/2" * 5" Verlängerung
 - 1 Stk 1/2" * 10" Verlängerung 15,5 mm
 - 1 Stk 1/2" T-Gleitgriff
 - 1 Stk 1/2" Kardangelenk
 - 2 Stk 1/2" Zündkerzensteckschlüssel: 16-21 mm
 - 6 Stk Schraubendreher
 - 12 Stk Gabel-Ring-Schlüssel 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 1 Stk 300G Hammer
 - 1 Stk 2-Weg Hammer 35 mm
 - 6 Stk Schlitzschraubendreher
SL6*38/3*75/4*100/5*100/6*150/8*175
 - 1 Stk Phasenprüfer
 - 6 Stk Schraubendreher
PH2x38/PH1x75/PH2x100/PH3x150, PZ1x75/PZ2x100
 - 6 Stk isolierte Schraubendreher 3*75, 4*100, 5,5*125, 6*150, PH1*100, PH2*100
 - 7 Stk Präzisionsschraubendreher 1.5 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm, PH000, PH00, PH0
 - 8 Stk Inbussatz
 - 1 Stk 6" Kombizange
 - 1 Stk 6" Spitzzange



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WW770W

Werkstattwagen mit Werkzeug

- 1 Stk 6" Seitenschneider
- 4 Stk Innen- und Außensicherungsring
- 1 Stk Drahtabisolierzange
- 160 Stk Kabelschuhe



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WW770W

Werkstattwagen mit Werkzeug



Technische Details

Aufstellmaß in mm	770 x 460 x 965	Ladenanzahl	7
max. Ladenlast in kg	25 (1-5) / 40 (6-7)	Laden Maße in mm	530 x 390 x 60 (1-5) / 530 x 390 x 140 (6-7)
Bruttogewicht in kg	62,500	Nettogewicht in kg	59
Verpackungsbreite in mm	470	Verpackungslänge in mm	780
Verpackungshöhe in mm	975	EAN Code	9120132141585

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**