



SuperCross-Laser Pocket Plus





Stylischer, grüner Kreuzlinienlaser mit kompakter Bauform, integriertem 3-Bein-Stativ und 1/4"-Gewinde

Dieser stylische Kreuzlinien-Laser mit integriertem 3-Bein-Stativ ist die perfekte Lösung für präzise Anwendungen im Wohnraum. Er projiziert ein hervorragend sichtbares grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten. Ob beim Aufhängen von Bildern, Regalen, Gardinenstangen, Spiegeln oder Wanddekorationen – dieser kompakte Laser sorgt für exakte Ergebnisse ohne Aufwand. Dabei schützt ein gut sichtbares optisches Signal an der Gehäuseoberseite vor Fehlmessungen und warnt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Der Lithium-Ionen-Akku kann komfortabel und schnell über die USB-C-Buchse aufgeladen werden.

- Stylisch und handlich – Präzision trifft auf modernes Design
- Perfekt zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen
- Integriertes 3-Bein-Stativ zum optimalen Aufstellen
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Besonders kompakte Bauform
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Optisches Signal warnt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	±0,4 mm/m
Nivellierung	horizontal automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	40 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	Li-Po Akkupack 3,7V / 1,0Ah / 3,7 Wh
Betriebsdauer	ca. 6 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	35 mm x 160 mm x 40 mm
Gewicht	140 g (inkl. Akkus)



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 031.120A

GTIN (EAN) 4021563744732

VE 5